

Do as we choose the design
Welfare through technology

 **Smayer**

*12bar/16bar diode laser, 1200/1600W power,
*Big spot size 12*36mm , with 755 808 1064nm in the handle,
*Use USA Coherent imported laser bar , 40 million shots.



Преимущества

1,3-волновой диодный лазер 1064 нм 808 нм 755 нм, 3 в 1, можно использовать для всех типов кожи

Высокая мощность: НОВАЯ ручка 1000 Вт/1200 Вт/1600 Вт для опций

2. Большой размер пятна 12 * 20 мм, 12 * 35 мм решение для удаления волос на лице и теле!

3. Система охлаждения: Уникальная система охлаждения Dual-TEC, наиболее эффективная для обеспечения работы машины в течение всего дня, 24 часа без простоев.

4. Долгая жизнь: двойная гарантия жизнеобеспечения



Машина для удаления волос диодным лазером

* Отсутствие пигментации. Подходит для любого типа кожи;

* Подходит для любого типа кожи;

- * Безопасно и быстро.
 - * Международный золотой стандарт эпиляции;
 - * оптимальная длина волны лазера;
 - * Длинная ширина лазерного импульса (от 10 мс до 800 мс);
- Ручка весит всего 350 г! Решение для удаления волос на лице и теле 12*20 мм, 12*38 мм!



12*20mm or 12*38 / 450g

One minute} Fast and painless hair removal

One minute} cooling -21°C



Система охлаждения:

Уникальная система охлаждения Dual-TEC, наиболее эффективен для обеспечения работы машины в течение всего дня, 24 часа без простоев.

ICE Plus

ICE Plus is an advanced technology that continuously cools skin and facilitates range-controlled temperature throughout the entire treatment. The ICE Plus cold sapphire tip minimizes epidermal risks while maintaining heat within the dermis where hair follicles are treated.

Temperature remains controlled and constant which contributes to the diode's efficiency.

Patients can now enjoy a completely pain-free, cool and comfortable

One minute cooling -21°C




Лазер Three Waves сочетает в себе 755nm 808nm 1064nm, подходит для лечения всех типов кожи и волос.

755 нм для удаления волос на белой коже (тонкие/золотые волосы).

808 нм для удаления волос с желтой (натуральной) кожи.

1064 нм для удаления волос с черной кожи (черных волос).




Экранный дисплей



Описание продуктов

Длина волны/тип лазера	Ледяной платиновый диодный лазер для удаления волос цена лазера 755/808/1064
Власть	3000 Вт;
Выходная мощность лазера	0-150 Дж/см ² (регулируется)
Ширина лазерного импульса	10-800 мс (регулируется);
Частота импульсного выхода	1-10 Гц;
Размер пятна	вариант 12*35мм ² /12*20мм ²
Оперативный ЖК-интерфейс	10,4 TFT сенсорный ЖК-экран True Color
Система охлаждения	ВодавоздухТЭЦ конденсатор
Лазерная полоса:	Вариант с 10, 12 или 16 шт барами
Размер посылки:	115*59*61см




For You. For Life.

Extensive medical and cosmetic treatments

[More Products](#)

Treatment Comparison



Customer Feedback

We are NO.1 in feedback of real client



○ Belgium 11, Sep, 2020,

Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)
On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)



2020 Alma Laser Soprano 808nm Hair Removal 755n...



this is the first time I ordered something from Alibaba and thanks to Jason I had a reaaaalllyyy good experience. he gave me all the information/tips about the hair removal machine. the delivery was super fast. and omg the results are amazing !!! (see pictures after one session) i will definitely buy more from Jason!



Very satisfied (5 stars)

Very satisfied (5 stars)

2020 Alma Laser Soprano 808nm Hair Removal 755n...



○ United 07, Oct, 2020

Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)
On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)



2020 Newest Diode Laser 808 nm Alma Soprano ICE ...



im very happy with the machine. Well packed and the machine is Very easy to navi gate!

Very satisfied (5 stars)

Very satisfied (5 stars)

2020 Newest Diode Laser 808 nm Alma Soprano ICE ...



○ Ukraine 02, Apr, 2020

Supplier Service: **Very satisfied** (5stars)
On-time Shipment: **Very satisfied** (5stars)



12 bar 1200W 3 waves laser hair removal machine



Great seller. The product is as specified. He is very emotional, explains everything, sends photos, videos, if something is not clear. I highly recommend! You can or der safely, do not worry, everything will be fine. Thank you seller for your product a nd support! 🙌🙌🙌

Very satisfied (5stars)

Very satisfied (5stars)

12 bar 1200W 3 waves laser hair removal machine



○ Sweden 02, July, 2020

On-time Shipment: **Very satisfied** (5 stars)
Supplier Service: **Very satisfied** (5 stars)



2020 Double Handles Alma Soprano Titanium Diode L...



I am very happy with my machine 😊😊
To start from the beginning, the whole communication and explanation of transpo rt to how the machine works I am super happy.
Viki has helped me a lot, she is the Best.
I bought a hair remover machine and am very happy with the results that the mac hine gives already after the first treatment.
The machine came very well packed in a box and with instructions from Viki I sta rted working with the machine immediately 🙌
I have made my best purchase ever, will only buy from them machines.
Grateful for all the help and support.
Will buy more machines from her.

Very satisfied (5 stars)

Very satisfied (5 stars)

2020 Double Handles Alma Soprano Titanium Diod





14 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

- High Feedback **Top10 Supplier**
- **OEM & ODM SERVICE**



Профессиональный OEM, ODM-сервис для лазерной машины для льда:

A) Напечатайте любой цвет, который вы хотите для своей машины, сделайте его любимым для вас и вашего клиента.

B) Напечатайте свой логотип на корпусе машины и добавьте его в систему в качестве приветственного интерфейса.

Сделайте его эксклюзивным в мире.

C) Добавьте любой язык в систему машины, в зависимости от того, что вам и вашему клиенту требуется.

D) Добавьте систему удаленной аренды в машину, чтобы вести лизинговый бизнес.

E) Разработайте для вас эксклюзивный корпус машины, сформируйте свой собственный бренд на рынке.

F) Разработайте новый интерфейс и систему машины, сделайте ее максимально удобной для вас и ваших клиентов.

G) Разрабатывайте новейшие технологии, чтобы удовлетворить вас и ваших клиентов.

Сертификаты

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



customer visit



Упаковка и доставка

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)

Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,