

BOOST YOUR CLINIC'S INCOME WITH ONE SMART INVESTMENT.

All-in-One Aesthetic System



Ищете лучшую машину для удаления волос диода?

Наш ассортимент диодных лазерных машин для удаления волос, в том числе 808 нм -лазерный лазерный лазерный лазерный лазер, диодный лазер с тройным волн и удаление лазерных волос с умным диодом, предназначено для клиник и салонов. Независимо от того, нужна ли вам профессиональная машина для удаления лазерных волос, портативная диодная лазерная машина для удаления волос или лазерная депиляционная машина, мы предлагаем высокопроизводительные системы по конкурентным диодным лазерным ценам. Выберите из моделей, таких как диодная лазерная машина для удаления лазерных волос, диодную лазерную машину 808 нм и 3 устройства для удаления лазерных волос длиной длины волны. Мы также предлагаем варианты для лазерной машины для удаления волос для продажи, диодной лазерной машины для продажи и оборудования для удаления лазерного волоса для коммерческого использования. Оптимизируйте производительность вашей клиники с помощью нашей лазерной машины для удаления волос для бизнеса, лазерной машины для удаления волос промышленной и верхней лазерной для удаления волос.

Trusted by Laser Experts Across the Word



US AGENT

Cooperation since 2023



UK AGENT

Cooperation since 2015



CANADIAN AGENT

Cooperation since 2020



Netherlands Agent

Cooperation since 2018



GERMAN AGENT

Cooperation since 2010



SWEDISH AGENT

Cooperation since 2009



DENMARK AGENT

Cooperation since 2020



FINLAND AGENT

Cooperation since 2020



AUSTRALIA AGENT

Cooperation since 2008



FRENCH AGENT

Cooperation since 2022

Мы работали с клиентами по всему миру с 2008 года, включая многих владельцев салонов и дистрибьюторов.

Свяжитесь с нами, чтобы посетить местный демонстрационный сайт и увидеть результаты для себя.

Лучшие коммерческие производители косметического оборудования для удаления лазерных волос



MOOTH SKIN STARTS HERE


Professional results made simple, safe, and effective.

7 KEY ADVANTAGES OF OUR MACHINE


EFFECTIVE
RESULTS



COMFORTABLE
PROCEDURE



LOW MAINTENANCE,
HIGH VALUE




SUITABLE FOR
ALL SKIN TONES
AND AREAS




SMART AND
ADVANCED
TECHNOLOGY



SAFE FOR
THE SKIN



FAST AND
TIME-SAVING







Разработано технологиями Mingliang и сертифицированные FDA (США), MDL (Канада) и CE (Европа),

Эта машина является идеальным выбором для тех, кто приоритет безопасности и качеству.



MAXIMIZE YOUR ROI

Reliable technology. Proven results.
Zero hidden fees.



* **2 года гарантия**

* **Пожизненная служба**

* **Бесплатные запасные части - без дополнительных затрат**

* **Безопасно и простой в использовании**

* **Максимизируйте рентабельность инвестиций**

Надежная технология. Проверенные результаты. Ноль скрытых сборов.



EASILY ADJUSTABLE TO ANY ANGLE

Precision angle control for customized treatment positions

Легко регулируется

На любой

Контроль точного угла для индивидуальных положений обработки



BIG SCREEN

All-in-one handle with
high-resolution screen

ERGONOMIC ANGLE

Easy to grab, reduces wrist strain

Anti-Slip Design – Prevents accidental drops

Наготовитель имеет большой сенсорный экран для одного клика.

Разработанный для 24-часового непрерывного использования, он предлагает ультрастрабильное охлаждение и по-настоящему безболезненное удаление волос.



LASER HAIR REMOVAL

- 808nm Wavelength – Targets deep follicles for precise hair removal
- Fast & Painless – Large spot size, smooth-glide treatment
- Safe for All Skin Types – Fitzpatrick I-VI compatible
- Sapphire Contact Cooling – Protects skin, enhances comfort
- Long-Lasting Results – Slows regrowth, fewer sessions needed

- Длина волны 808 нм - цели глубокие фолликулы для точного удаления волос
- Быстрый и безболезненный - большой размер пятна, гладкая гидро
- Безопасно для всех типов кожи -Fitzpatrick i -Vi совместимо
- Охлаждение сапфира - защищает кожу, улучшает комфорт
- Долговечные результаты - замедляет рост, необходимо меньше сеансов

@Long-Lasting Results

Diode Laser Hair Removal – Key Benefits



Screen interaction



Fast & Painless



Three Wavelength



Safe for All Skin Types



Silent




Ergonomics




Laser hair removal


- Selective Photothermolysis – Permanent Hair Reduction
- Safe for all skin types with minimal side effects
- Precise treatment zones – no damage to surrounding skin
- Up to two times longer-lasting results compared to standard treatments
- Faster sessions with advanced cooling for comfort
- Fast Coverage for Large and Small Areas
- Clinically proven technology used in top medical clinics



Adjustable cooling Comfortable but not exciting



EXFU LASER Thermal image map



Thermal image of ordinary depilator

Instantaneous temperature: -31°C



Ordinary machine: 10-20°C




Data source: EXFU Technology Research and Development Laboratory

Test conditions: Boot test at room temperature -22°C under normal conditions of third class skin cooling


Whole body hair removal, Ice feel painless

Releasing the laser generates heat, and better cooling techniques are needed to balance the heat
Achieve a comfortable temperature for painless hair removal.



Safety • Simple • Enjoy

All-in-One Care One Smart Device



Elight



980 Laser



Microneedle



Picosecond

One Machine
Your Choice of
Functions!

Enjoy Multi-Function Treatment— At No Extra Cost!



Наслаждайтесь полной настройкой OEM и ODM, начиная только с одной единицы - идеальная для малого бизнеса и пользовательского брендинга



★ WINNER ★
OF THE 2025



Winner of the 2025
aestheticians choice awards

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить лучшую цену для удаления лазерных волос и выяснить, почему профессионалы по всему миру купить диодные лазерные машины для удаления волос у нас

Product Parameter								
Device Name	Diode laser hair removal machine							
Model Number	Vertical EXFU 808 V2							
Wavelength	□ 808mmtechnology □ 755+808+1064mm □ 755+808+940+1064nm							
Screen size	14 inch 4K Style touch screen							
Pulse Duration	1-300ms							
Frequency	1-10hz							
Spot size	□	12*20mm	□	12*35mm	□	12*24mm	□	12*36
Energy	1-150J/cm2							
Cooling System	□	Air cooling+TEC cooling +Water cooling +Sapphire Substrate	□	Compressor Cooling +Water Cooling +Sapphire Substrate+Air cooling				
Voltage	□	AC220V 50HZ	□	AC110V 60HZ				
Dimension of machine	429*422*1265mm							
Package	Aluminum box							
Warranty	2 years for machine , 1 year for handle							

Применение: сравнение эффекта лечения
Ледяной диодный лазерный лазерный лазерный

Название устройства	Диодная лазерная машина для удаления волос									
Номер модели	Вертикальный exfu 808 v2									
Длина волны	□ 808mmtechnology □ 7558081064 мм □ 7558089401064 нм									
Размер экрана	14 -дюймовый сенсорный экран в стиле 4K									
Продолжительность пульса	1-300 мс									
Частота	1-10 Гц									
Размер пятна	□ 12*20 мм		□ 12*35 мм		□ 12*24 мм		□ 12*36			
Энергия	1-150J/см2									
Система охлаждения	□ Воздушное охлаждение охлаждение ТЕС охлаждение водяного охлаждения сапфировый субстрат		□ Компрессор охлаждения охлаждение водяного охлаждения сапфировый подложка		воздушное охлаждение					
Напряжение	□ AC220V 50HZZ		ЛОЖЬ		AC110V 60 Гц					
Измерение машины	429*422*1265 мм									
Упаковка	Алюминиевая коробка									
Гарантия	2 года для машины, 1 год для ручки									

Комментарии от покупателей

Экранная машина для удаления лазерных волос Fordiode



High Feedback Top10 Supplier
OEM & ODM Professional Design



Authentication

FDA,NQA13485,CB certification
and more Complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours



Срок поставки:	7 рабочих дней.
Метод доставки:	Экспресс -сервис от двери до двери, такой как DHL, UPS, FedEx, TNT и т. Д.
Упаковка:	Алюминиевая коробка с пеной