





- Оборудование машины с конденсатором ТЕСвоздухвода, лучшая система охлаждения, обеспечивает непрерывную работу машины.
- В машине используется сапфировая контактная система охлаждения, температура ручки будет $-5-3\text{ }^{\circ}\text{C}$, обработка очень удобна и безболезненна.
- Италия импортировала насос, 2 фильтра, 1 для отделения примесей, еще один для умягчения воды.
- Подходит для всех видов удаления волос с безболезненным и постоянным.



Диодный лазер мощностью 1600 Вт для удаления волос эффект лечения.

For all skin types



755nm / 808nm / 1064 nm

Введение ручки:

- Лазер для спекания олова из США, импортированный из США, 16 бар, 1000 Вт, спортивный размер 12 * 35 мм.
- Ручка с мощным охлаждающим эффектом, повышенным комфортом и уменьшением боли во время лечения.
- Оборудование ручки со счетчиком покажет вам точные шорты.



- Машина для удаления волос с диодным лазером мощностью 1600 Вт использовала 14-дюймовый цветной сенсорный экран.
- Вариант с шестью типами кожи, прост в эксплуатации.

Различные линии электропередач подходят для разных стран и регионов.

Power cord classification



Упаковка и доставка

Упаковка машины	Алюминиевая коробка с пеной обеспечивает безопасность продукта
Перед отправкой	Машинное тестирование
Срок поставки	3-5 рабочих дней после оплаты
Тип доставки	Предлагайте услуги от двери до двери по воздуху, такие как DHL
При получении товара	Мы предлагаем услуги от сердца к сердцу, гарантия 2 года на всю машину

PACKAGING



Built-in prevention
Collision bubble



Tight packaging



3-5 business days
delivery