

Medical handle is Lighter handle

Stronger, Faster, Smarter

1600w big handle power 24 hours working Painless hair removal



● 12*24mm²



● 12*36mm²

[Learn more](#)



Бестселлер

13 лет работы на заводе, 2 года гарантии, 102 страны, более 60 000 клиентов

MLKJ — Сделайте свой бизнес в сфере красоты проще

Machine advantage:

- Machine warranty 2 years
- Custom language system
- 1800w high power hair removal
- Fast and safe



Преимущества

1,3 волны 1064 нм диод 808 нм 755 нм, 3 в 1 можно использовать для всех типов кожи

Высокая мощность: НОВАЯ ручка 1200 Вт / 1800 Вт для опций

2. Большой размер пятна 12 * 24 мм, 12 * 36 мм решение для удаления волос на лице и теле!

3. Система охлаждения: Уникальная система охлаждения Dual-ТЕС, наиболее эффективная для обеспечения работы машины в течение всего дня, 24 часа без простоев.


4. Долгая жизнь: двойная гарантия жизнеобеспечения

TEC cooling system

One minute cooling -21°C

Best **TEC Cooling** system
hair remover laser





Особенности лазерной эпиляции с платиновым диодом:

- » Безопасность: без ожогов кожи, без вреда для кожи и потовых желез, без шрамов, без побочных эффектов.
 - »»Быстро: большой размер пятна 12*36 мм, эффективная и быстрая обработка на большой площади воздействия
 - »»Постоянное удаление волос: удалите все волосы на всех типах кожи, включая загорелую кожу.
 - »»Температура кристалла: ~ 5-3 °C, уменьшает болезненность и повышает комфорт при лечении.
- Детали ручки

Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier





The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area

Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal

Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth





755 nm for white skin (fine, golden hair removal);



808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);



1064 nm for black skin (black hair removal)

Ручка Долгий срок службы 20-40 миллионов выстрелов

Подходит для диодной лазерной эпиляции на любой коже тела.

Хороший эффект лазерной эпиляции с платиновым диодом

Тип лазера Диодный лазер 808 нм или 755/808/1064 3 волны

Отображать Система с 14-дюймовым сенсорным экраном

Длина волны 808нм или 755/808/1064нм

выстрелы 40 миллионов выстрелов

Энергия 10~150 Дж/см², регулируемая

Частота 1-10 Гц

Охлаждение Двойное ТЕС-охлаждение

Власть 3000 Вт

Размер пятна 12*36 мм или 12*24 мм на выбор

Напряжение 110 В/60 Гц или 220 В/50 Гц на выбор

1) На экран можно добавить свой собственный логотип

2) экран с 6 языками

3) различные части тела на выбор, одним касанием можно начать лечение!

Сертификат


Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

Профиль компании

1. Компания Weifang Mingliang имеет 13-летний опыт производства косметического оборудования.

Customer visit



2. У нас есть профессиональный производственный отдел исследований и разработок
3. Обратная связь от клиентов, поддержка OEM-оболочки машины, OEM-система машины, можно добавить свой собственный логотип....

Research and Development

We have professional Production R & D department.
From design research and development to production, every step is strictly checked to ensure product quality.



CAD and PCB drawing



Electrical schematic diagram and preparation procedures



Ammeter test



Install the motherboard



Assemble the hardware



Leave the factory after passing the inspection

