



Портативные бытовые машины для удаления волос

- 1) Покажите, что общий объем машины очень маленький.
- 2) дескриптор дисплея маленькая, ручка 168G очень легкая
- 3) Машина представляет собой компрессор с высокой эффективностью охлаждения и низким уровнем шума
- 4) Машина легкая и легко нести

Handle Display

*The handle is small and light, weighing as low as 168.8g.
Very light to operate*



Machine Display



Left 45°



Positive



Right 45°

Мини диодная лазерная ручка, точечный размер 14 * 14 мм, 5 баров 600 Вт

Cooling Effect

The handle has a cooling effect that improve treatment comfort.



Just One minute!

Quick cooling down to

-25°C

1) диодный лазер 755 нм 808 нм 1064 нм, удаление волос для всех типов кожи

2) Водяное охлаждение воздушное охлаждение компрессорное охлаждение, для безболезненного удаления волос.

Working Principle

755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin


(brown hair removal)



YAG 1064nm

For black skin


(black hair removal)



Screen Display

13.3 inch 4K true color touch screen

The display screen is clear at a glance and easy to operate



6 language for your choice. Super cool touch Experience .

Special language can be added according to your actual requirements.

Your logo also can be added on diode laser screen.

1. 13,3 дюймовый сенсорный экран, гуманизированный дизайн
2. Мужской / самок, части тела, 6 типов кожи для опции.
3. Английский ваш родной язык.
4. Бесплатная служба программы OEM (логотип / система...)

We have OEM Services

Serving your needs



Наша фабрика

Weifang Sunshinekj Electronics Co., Ltd (аббревиатура: MLKJ) является высокопрофессиональным и превзойденным производителем красоты оборудования в Китае, имеет 14 лет в области красоты

13 Years Laser Beauty Device Manufacturer

- High Feedback
Top10 Supplier
- **OEM & ODM**
SERVICE



13 Years Laser Beauty Device
Manufacturer

• High Feedback
Top10 Supplier

• OEM & ODM
SERVICE



Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity
R&D capability for customization
Professional certifications and approvals

2. У нас есть профессиональный производственный R & D Department, может обеспечить техническую поддержку, 2-летнюю гарантию



Упаковка продукта

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)

Can Keep You Operate It Easily



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service