

Stronger, Faster

×

14-inch HD 4K Screen



Преимущество диодного лазера Diode Laser 755 808 1064

1. 755 808 1064 нм от компании Technology.
2. Для удаления всех типов кожи и волос.
3. Эффективен для накопления тепла в волосяных фолликулах, постоянного безболезненного удаления волос.
4. Почти без рассеяния кожи, без вреда для кожи и потовых желез, без шрамов, без побочных эффектов.



5. Воздушное охлаждение водяное охлаждение TEC Cooling 3 в 1 системе. 24 часа работоспособности,
6. Большой размер пятна 12*38 мм, сокращение времени обработки для оригинала 1/5
7. Добавить логотип и язык бесплатно.


12*20mm or 12*35mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



The new **14-inch 4K** screen

Support system customization



- * 14-дюймовый экран True Color 4K, обеспечивающий очень крутое прикосновение.
- * Обслуживание OEM принято. регулировка параметра в порядке.
- * Добавьте свой логотип и язык бесплатно

Treatment Effect

This is the clinical result of hair removal
It takes 3--5 times to realize
permanently hair remoavl





Описание продуктов





High-quality laser bars imported from USA

1000/1200/1600w high power



Fast hair removal



10bar
1000W



12bar
1200W



16bar
1600W

755 808 1064nm Технология ледяной платины является самой передовой технологией удаления волос.

Специально для различной кожи и стиля волос.



- * Импортный лазерный стержень США Coherent.
- * 10-40 миллионов выстрелов (новейшая Золотая лазерная полоса)
- * 10 бар 12 бар 16 бар, на выбор.
- * 1000 Вт/1200 Вт/1600 Вт большая мощность,

Спецификация аппарата для удаления волос с диодным лазером

Элемент	Вертикальный диодный лазер 755nm808nm1064nm
Тип лазера	Диодный лазер, 12 бар/16 бар

Мощность каждого бара	100 Вт
Система отображения	14-дюймовый сенсорный экран с разрешением 4К и истинным цветом
Длина волны	808нм/755нм/1064нм
Размер пятна	12*20мм ² /12*35мм ²
Срок службы лазерной ручки	808 нм: не менее 10-40 миллионов выстрелов
Энергия	10-150 Дж/см ² регулируемая (до 150 Дж/см ² опционально)
Длительность импульса	40 ~ 800 мс регулируемый
Частота	1,0-10 Гц;
Система охлаждения	Полупроводниковый конденсатор ТЕСвоздухблизкая циркуляция воды
Мощность ручки	1000 Вт / 1200 Вт / 1600 Вт
Мощность машины	3000 Вт
Температура кристалла	-20~3°C
Требуемая мощность	АС220В/110В 50~60Гц

Custom Section



Профессиональный OEM, ODM услуги:

- Печать любого цвета.
- Печать вашего логотипа на машине.
- Добавить любой язык в систему машины.
- Разработайте для вас эксклюзивный корпус машины, сформируйте свой собственный бренд на рынке.
- Разработайте новый интерфейс и систему машины, сделайте ее максимально удобной для вас и ваших клиентов.

About Us

We Are 13 Years

Professional high-tech beauty equipment manufacturer in China.

潍坊明亮电子有限公司

坚守客户价值不动摇·让客户满意

坚守员工价值不动摇·让员工成长

Hold Fast to customer's value to make them feel satisfied

Hold Fast to employees' value to let them develop



Mingliangkj in 2007, Through 13 years ,we have built reliable Production ,Quality Control ,Warehousing and Sale&Service department.

Products around world ,including Europe ,North America, Asia and so on .more than 600 clients in more, than 100 countrys all over the world



Packing

Safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

About the Shipping

We can offer the door to door services
by air or by sea just depend on your actual request.
Such as DHL,UPS,TNT,FEDEX...

