



Household A1

Three bands: 755nm/808nm/1064nm

Suitable for all skin tones

Laser painless hair removal

Преимущества портативной бытовой машины для удаления волос

- 1) Покажите, что общий объем машины очень мал.
- 2) Ручка дисплея маленькая, ручка 168 г очень легкая
- 3) Машина представляет собой компрессор с высокой эффективностью охлаждения и низким уровнем шума.
- 4) Машина легкая и удобная для переноски.

Machine Parts



Handle Display

The handle is small and light, weighing as low as 168.8g.
Very light to operate



Machine Display



Left 45°



Positive



Right 45°

Ручка мини-диодного лазера, размер пятна 14 * 14 мм, 5 полос 600 Вт

Cooling Effect

The handle has a cooling effect that improve treatment comfort.



Just One minute!

Quick cooling down to

-25°C

1) Диодный лазер 755нм808нм1064нм, эпиляция для всех типов кожи

2) Водяное охлаждение Воздушное охлаждение компрессорное охлаждение для безболезненной эпиляции.

Working Principle

755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin


(brown hair removal)



YAG 1064nm

For black skin


(black hair removal)



Screen Display

13.3 inch 4K true color touch screen

The display screen is clear at a glance and easy to operate



6 language for your choice. Super cool touch Experience .

Special language can be added according to your actual requirements.

Your logo also can be added on diode laser screen.

1. 13,3-дюймовый сенсорный экран, гуманизированный дизайн
2. Мужчина/женщина, части тела, 6 типов кожи на выбор.
3. Английский ваш родной язык.
4. Бесплатное обслуживание программы OEM (логотип/система...)

We have OEM Services

Serving your needs



Наша фабрика

Weifang Sunshinekj electronics Co., Ltd (аббревиатура: MLKJ) является высокопрофессиональным и опытным производителем косметического оборудования в Китае, имеет 14-летний опыт работы в индустрии красоты.

13 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

- High Feedback
Top10 Supplier
- OEM & ODM
SERVICE



13 Years Laser Beauty Decvice
Manuafactor

• High Feedback
Top10 Supplier

• OEM & ODM
SERVICE



Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity
R&D capability for customization
Professional certifications and approvals

2. У нас есть профессиональный производственный отдел исследований и разработок, мы можем предоставить техническую поддержку, 2 года гарантии



Упаковка продукта

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)

Can Keep You Operate It Easily



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service