

## Обслуживание ОЭМ/ОДМ

Любой стиль, любой цвет, который вы хотели

# Build more trusted partners

## Our customers

60000+ CUSTOMERS

## OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs



## CERTIFICATE

Obtained multi-way authoritative certification,  
product testing certification, product patent authority,



## Машинное шоу

Сделайте свой бьюти-бизнес проще

Серия эстетических универсальных решений для закупок на основе энергии

# Stronger, Faster Two Handles

With 14-inch HD 4K Screen

## Преимущества

- \* Лазерный стержень Dilas, импортный из США или Германии.
- \* Более 40 миллионов выстрелов, более 3 лет не нужно менять новую ручку.
- \* 808 нм Можно использовать все типы кожи
- \* Высокая мощность: НОВАЯ ручка 1200 Вт / 1800 Вт для опций
- \* Размер пятна медицинской ручки 12\*24 мм или 12\*36 мм, раствор для удаления волос на лице и теле!
- \* Система охлаждения: Уникальная система охлаждения Dual-TEC, наиболее эффективная для обеспечения работы машины в течение всего дня, 24 часа без простоев.
- \* Долгий срок службы: 40 миллионов выстрелов

# DIODE LASER

1200W / 1800W Soprano Titanium hair removal machine

ALMA SOPRANO TITANIUM  
Diode laser

**Smayer**  
Shandong Smayer Electronics CO., LTD

## 1. Ручка дисплея

# 12\*24mm or 12\*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



2. 1200 Вт, большая мощность 1800 Вт для свободного выбора. Размер пятна 12\*24 или 12\*36 мм.

\* Медицинская ручка 350 г, легкий вес, бесплатная быстрая обработка скольжения

\* С индикатором, чтобы показать рабочее состояние (на машине и ручке), безопасно использовать



### 3. Охлаждение

- \* Включите машину, немедленно охладите, немедленно удалите волосы
- \* Хорошее охлаждение увеличивает срок службы ручки
- \* Эффект безболезненной эпиляции настоящим льдом

## Handle display

① Optional 12\*24mm/12\*36mm light spot size.

Different spot size meet different body parts hair removal needs .



② 10bars 1200w / 15bars 1800w. 10million—40million shots.  
Effective for permanent hair removal

③ 755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.

## Cooling effect

The handle has a cooling effect that improve treatment comfort.




## Эффект лечения

### Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

### Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

#### 4. Программа экранного дисплея

1. 14-дюймовый большой экран, быстрое касание
2. Мужской и женский, 6 частей тела, 6 типов кожи, настройка умного программного обеспечения
3. 6 вариантов языка, можно добавить ваш родной язык
4. Бесплатное обслуживание программы OEM (логотип/система...)

# New upgrade system

The newscreen is clear easy to operate.



## 5. Обслуживание OEM/ODM

- >>OEM your own machine body
- >>OEM your own program software
- >>OEM pretty machine colors
- >>Print your LOGO on machine body and screen
- >>R & D team and Quality inspection Show

Exceeding  
Your Expectations

The Most  
**Professional**  
Beauty Machine  
**Customization** Service



24-Hour online  
After-sales service



15 Years Laser Beauty  
Device Manufacturer



OEM Factories  
Support customization

## 6. Дисплей сертификата

Дизайн НИОКР Команды дизайнеров и разработчиков из США и Германии. Стандартная производственная линия. Сертифицированная и проверенная производственная линия и группа контроля качества. Больше всего мы заботимся о том, чтобы высококачественная продукция была стандартом для поддержания сотрудничества.