

Diode Laser



15 Bar **1800W** Handle

*Increase the treatment head of nasal hair
and treat small parts easily




Преимущества диодной лазерной эпиляции

- * Мощный диодный лазер с приятной технологией охлаждения, для безболезненной эпиляции!
- * Диодный лазер позволяет свету проникать глубже в кожу и безопаснее, чем другие лазеры. поскольку он может избежать пигмента меланина в эпидермисе кожи, мы можем использовать его для постоянного удаления всех цветных волос на всех 6 типах кожи, включая загорелую кожу.
- * Подходит для любых нежелательных волос на таких участках, как лицо, руки, подмышки, грудь, спина, бикини, ноги... Он также одновременно обновляет и подтягивает кожу.
- * Частота 1-10Гц. Обработка быстро!!! Аппарат для быстрого и постоянного удаления волос. Безболезненно!!

Working Principle

Suits for all skin and hair types



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)



- * Размер пятна 12*20 мм, 12*35 мм, на выбор
- * Ручка 450 г, легкий вес, бесплатная быстрая обработка скольжения
- * С индикатором, чтобы показать рабочее состояние (на машине и ручке), безопасно использовать


Treatment Effect

This is the clinical result of hair removal
It takes 3--5 times to realize
permanently hair remoavl



Машинная программа диодного лазера

1. 12,4-дюймовый большой экран, быстрое касание
2. Мужской и женский, 6 частей тела, 6 типов кожи, настройка умного программного обеспечения
3. 6 вариантов языка, можно добавить ваш родной язык
4. Бесплатное обслуживание программы OEM (логотип/система...)




Наименование товара	Аппарат для удаления волос Laser Ice Platinum
Лазерная планка	Импорт из Германии/США, 10 бар, 12 бар, 16 бар
Длина волны	755нм 808нм 1064нм
Энергия	0-150Дж/см2
Частота	1-10 Гц
Ширина импульса	40-800 мс
Оперативный ЖК-интерфейс	12-дюймовый сенсорный экран True Color
Система охлаждения	Головка для обработки воздуха и воды с замкнутым контуром с регулируемой температурой охлаждения полупроводника
Власть	4000 Вт
Электрический источник	220 В/50 Гц или 110 В/60 Гц

RESEARCH AND DEVELOPMENT

Weifang Mingliangkj electronics Co., Ltd

We have professional Production R & D department, From design research and development to production, every step is strictly checked to ensure product quality.



CERTIFICATE DISPLAY



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,