

Профессиональная 808-нм диодная лазерная эпиляция 808 диодная лазерная эпиляция

* Подходит для **все виды эпиляции**.

* **Постоянный** Удаление волос.

.

2 YEARS WARRANTY

Smart clinic data center

- Large 12*35 spot size for quick treatment
- TEC continuous cooling system
- Single/Two connectors
- Smart clinic data center
- User friendly large screen
- I-VI skin tones and tanned skin

Most important thing

3 combined wavelengths covering the optimal treatment

Painless Proven safety Permanent hair removal . All skin types, even tanned skin



Преимущества Удаление волос диодным лазером 808 нм

1) Подходит для **эпиляции любых зон** такие как: лицо, руки, подмышки, грудь, спина, бикини, ноги...

2) **Быстрое лечение**, частота 1-10 Гц.

3) Подходит для всех типов кожи и волос.



Диодный лазер для удаления волос 808нм ручка

* Импортированный из США стержень, энергия более стабильная и сильная.

* Долгий срок службы, выстрелы до 40 миллионов, бесплатное обслуживание.

* Размер пятна: 10 * 20 мм / 12 * 35 мм * Охлаждение льдом, клиенты вообще не чувствуют боли, удобная процедура удаления волос.

* Сильная мощность, 12 бар 1200 Вт, быстрое удаление волос. 10 бар 1000 Вт, 16 бар 1600 Вт также доступны

Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area



Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal



Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth

Before



After




Treatment effect



Hair in the treatment area can be easily pulled out



Before




After




Before



After



Before



After

*12,4 дюйма умный большой экран

* Доступны несколько языков, Ваш собственный язык может быть добавлен.

* Салон, Клиника, ваш любой розыск можно добавить логотип.