

Преимущества

- * Лазерный стержень Dilas, импортированный из США или Германии.
- * Более 40 миллионов выстрелов, более 3 лет не нужно менять новую ручку.
- * 3 волны 1064 нм 808 нм 755 нм, 3 в 1 можно использовать для всех типов кожи
- * Высокая мощность: НОВАЯ ручка 1000 Вт/1200 Вт/1600 Вт для опций
- * Размер пятна медицинской ручки 12*24 мм, 12*36 мм, раствор для удаления волос на лице и теле!
- * Система охлаждения: Уникальная система охлаждения Dual-TEC, наиболее эффективная для обеспечения работы машины в течение всего дня, 24 часа без простоев.
- * Долгий срок службы: 40 миллионов выстрелов

350g lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**



Дисплей ручки

1200 Вт, 1800 Вт большой мощности для свободного выбора

Размер пятна 12*24 или 12*36 мм

- * Медицинская ручка 350 г, легкий вес, бесплатная быстрая обработка скольжения
- * С индикатором, чтобы показать рабочее состояние (на машине и ручке), безопасно использовать



1. Охлаждение ледяной платины

- * Включите машину, немедленно охладите, немедленно удалите волосы
- * Хорошее охлаждение увеличивает срок службы ручки
- * Эффект безболезненной эпиляции настоящим льдом

12*24mm or 12*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...




2. Безопасное использование для всех типов кожи

1. Алекс 755nm для светлой кожи

2. Скоростной диод 808нм для желтой кожи

3. Длинный импульс 1064 нм для более темной кожи



3. Эффект лечения

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

4. Экранный дисплей Программа машины

1. 14-дюймовый большой экран, быстрое касание
2. Мужской и женский, 6 частей тела, 6 типов кожи, настройка умного программного обеспечения
3. 6 вариантов языка, можно добавить ваш родной язык
4. Бесплатное обслуживание программы OEM (логотип/система...)

5. Обслуживание OEM/ODM

- >>OEM your own machine body
- >>OEM your own program software
- >>OEM pretty machine colors
- >>Print your LOGO on machine body and screen
- >>R & D team and Quality inspection Show

6. Дисплей сертификата

Build more trusted partners

Our customers

60000+ CUSTOMERS

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs



CERTIFICATE


Obtained multi-way authoritative certification,
product testing certification, product patent authority,



Дизайн НИОКР Команды дизайнеров и разработчиков из США и Германии.
Стандартная производственная линия. Сертифицированная и проверенная
производственная линия и группа контроля качества. Больше всего мы заботимся о
том, чтобы высококачественная продукция была стандартом для поддержания
сотрудничества.

SHIPPING

Welcome to visit our factory



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month