



Diode laser hair removal

Big Power: 1200w 1800w
Triple wavelength: 755nm 808nm 1064nm
For different skin type: white, brown, black

15 лет работы на заводе, 2 года гарантии, 102 страны, более 60 000 клиентов
MLKJ — Сделайте свой бизнес в сфере красоты проще



Facial TIP!

diode laser hair removal

◆◆◆

Easily treat areas that are normally hard to reach!

Improved Reach

This unique facial head allows you to reach areas of difficult access such as ears, nose, and interlining, among others.

ICE with cold Sapphire tip, protects the epidermis while keeping the heat in the dermis, where the follicles are located.

Facial TIP:

Specifications: Diode, 808 nm, Spot Size $\Phi 6$ mm



Диодная лазерная эпиляция

Легко обрабатывать области, которые обычно труднодоступны!


Расширенный охват

Эта уникальная лицевая головка позволяет достигать труднодоступных мест, таких как

как уши, нос и подкладка, среди прочего.

ICE с холодным сапфировым наконечником защищает эпидермис, сохраняя при этом тепло

в дерме, где расположены фолликулы



Преимущества

1,3 волны 1064 нм диод 808 нм 755 нм, 3 в 1 можно использовать для всех типов кожи

Высокая мощность: НОВАЯ ручка 1000 Вт/1200 Вт/1600 Вт для опций

2. Большой размер пятна 15 * 25 мм, 12 * 35 мм раствор для удаления волос на лице и теле!

3. Система охлаждения: Уникальная система охлаждения Dual-TEC, наиболее эффективная для обеспечения работы машины в течение всего дня, 24 часа без простоев.

4. Долгая жизнь: двойная гарантия жизнеобеспечения

Новейшая мощность 100 Вт на каждый стержень, новая модернизированная ручка, вес 350 г, простота в обращении.

8 бар 800 Вт; 10 бар 1000 Вт; 12 бар 1200 Вт; 16 бар 1600 Вт



Диодная лазерная эпиляция:

» Безопасность: без ожогов кожи, без вреда для кожи и потовых желез, без шрамов, без побочных эффектов.

»»Быстро: большой размер пятна 12*38 мм², эффективная и быстрая обработка на большой обрабатываемой площади

»»Постоянное удаление волос: удалите все волосы на всех типах кожи, включая загорелую кожу.

»»Температура кристалла: ~ 5-3 °C, уменьшает болезненность и повышает комфорт при лечении.

Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier





The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area

Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal

Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth




1. Безболезненное удаление волос , никаких побочных эффектов. 2. Сильная мощность, импортированный из Германии модуль лазерного диода, 10 бар, 12 бар, 16 доступные бары.
3. Большой размер пятна 12*20 мм или 12*35 мм, для быстрого удаления волос.
4. Лучшая система охлаждения: воздух вода полупроводниковый конденсатор ТЕС. Температура воды может регулироваться в пределах 26-28 °C, 24 часа непрерывной работы.



755 nm for white skin (fine, golden hair removal);



808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);



1064 nm for black skin (black hair removal)

Ручка Долгий срок службы 20-40 миллионов выстрелов

Скорость 808нм: Золотой стандарт длины волны для всех типов волос.

Алекс 755нм: Особенно эффективен для светлых и тонких волос.

Длинный импульс 1064 нм: Специально эффективен для темной, загорелой кожи, лучшее качество, ipl shr opt laser/nd yag/alexandrite лазерная эпиляция цена машины



handle weighs only 350g

Available in **black or white**



Подходит для диодной лазерной эпиляции на любой коже тела.
Хороший эффект от диодной лазерной эпиляции

Модель	диодный лазер 808nm лазерная эпиляция 1200вт
Тип лазера	Диодный лазер 808 нм или 755/808/1064 3 волны
Отображать	Система с 14-дюймовым сенсорным экраном

Длина волны	808нм или 755/808/1064нм
выстрелы	40 миллионов выстрелов
Энергия	10~150 Дж/см ² , регулируемая
Частота	1-10 Гц
Охлаждение	Двойное ТЕС-охлаждение
Власть	3000 Вт
Размер пятна	12*36 мм или 12*24 мм на выбор
Напряжение	110 В/60 Гц или 220 В/50 Гц на выбор
Вес нетто	46 кг
Вес брутто	80 кг
Размер машины	53*40*105см
Модель	машина для лазерной эпиляции

- 1)Экран может добавить ваш **собственный логотип**
- 2)экран с **6 языков**
- 3)различные части тела на выбор, одно касание может начать лечение

Frequency	Pulse	Energy	Total	Date
5	30	78	0	2023-05-08 11:25:11
5	30	78	0	2023-05-08 11:25:13
5	30	78	0	2023-05-08 11:25:17
5	30	78	0	2023-05-08 11:25:19

Multimedia Control System

Supports Bluetooth /Wifi /Remote control and locking/Cloud storage



Establishment Registration & Device Listing

FDA Home Medical Devices Databases



New Search

Back To Search Results

Establishment:

WEIFANG MINGLIANG ELECTRONICS CO.,LTD.
Floor 3, Building 4, Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
Weifang Shandong, CN 261000
Registration Number: 3007549439
FEI Number*: 3007549439
Status: Active
Date Of Registration Status: 2022

Owner/Operator:

Weifang Mingliang Electronics CO.,LTD.
Floor 3, Building 4, Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
Weifang, Shandong CN 261000
Owner/Operator Number: 10082104

Official Correspondent:

Pingping Lv
Floor 3, Building 4, Second Accelerator, Yuqing Eastern Street, High-Tech District
Weifang, Shandong CN 261000
Phone: 86-10-56335780

US Agent:

Wen Xu
4611 Maydew Mews Way Ellicott City MD
Ellicott, MD US 21042
Phone: 443 8968583 Ext
Email: Infor@Believe-Med.Com

* Firm Establishment Identifier (FEI) should be used for identification of entities within the imports message set

Page Last Updated: 05/09/2022

Note: If you need help accessing information in different file formats, see Instructions for Downloading Viewers and Players.

Language Assistance Available: Español | 繁體中文 | Tiếng Việt | 한국어 | Tagalog | Русский | العربية | Kreyòl Ayisyen | Français | Polski | Português | Italiano | Deutsch | 日本語 | فارسی | English

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,