

Описание продуктов

1200 Вт 1800 Вт Машина для удаления волос

1. технический, подходит для всех типов кожи и волос.
2. Ручки: размер пятна 12*24 мм, другой 12*36 мм.
3. Быстрая обработка: частота 1-10 Гц, лазерные стержни, импортные из США.




Ручка машины для удаления волос

Ручка 1,12*24 мм может использоваться на небольших частях тела, таких как удаление волос на лице и в других местах.

2,12*36 мм можно использовать на больших частях тела, таких как спина, рука и нога.....

Working Principle



Тройная длина волны: 755 нм, 808 нм, 1064 нм

755 нм подходит для удаления волос на светлой коже.

808 нм подходит для нейтральной эпиляции кожи.

1064 нм подходит для удаления волос с черной кожи.



We can help you

You will see good results after 3 treatments.

- * Painless
- * Permanent
- * No downtime
- * No side-effects



Экранный дисплей

4K 14 inch HD screen system



- 1) Большой размер: используется 14-дюймовый цветной сенсорный экран.
- 2) Несколько языков: три варианта выбора типа кожи, просты в эксплуатации.
- 3) Обслуживание OEM: ваш логотип может быть добавлен на экран машины бесплатно, примите ваш специальный язык.

Product display



Лазерная планка	Германия/США импортировали 8~16 бар
Длина волны	755нм 808нм 1064нм
Мощность лазера	1200 Вт 1800 Вт
Размер пятна	12*24 мм и 12*36 мм
Энергия	0-150Дж/см ²
Частота	1-10 Гц
Ширина импульса	0-300 мс
Оперативный интерфейс	14-дюймовый сенсорный экран True Color
Электрический источник	220 В/50 Гц или 110 В/60 Гц

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



почему выбрали нас

- 1) 14 лет заводского изготовления. 13 лет золотой поставщик в Alibaba.
- 2) 100% хорошие отзывы от всех клиентов.
- 3) Команда послепродажного обслуживания, которая может легко решить проблемы.



COMPANY PROFILE

Shandong Saint Lancy Laser is a professional beauty device company specializes in the development, production, sales and service of beauty equipment,

- *755+808+1064nm Ice Cooling Diode Laser Series,
- * Newest Soprano ice platinum Titanium Series,
- * multi-function series 2 in 1 , 3 in 1, 6 in 1 series, Elight series,
- * Q Switch ND YAG laser series,
- * Fat lossing :Cryolipolysis, RF series ,Cavitation and so on.

All the products are taking with CE/ISO certification ,suitable for world market , mainly used on North America ,South America , Europe ,more than 102 countrys ,

14 years factory ,14 years focusing on the development of beauty equip-ment, Pursuit of higher product quality, Making your business easier!



14 years factory



2 years warranty



132 countries



60000+ customers



We can offer the door to door services by air or by sea just depend on your actual request.Such as DHL,UPS,TNT,FEDEX.



OUR CUSTOMERS



Machine sold to more than 100 countries, 500+ cooperation clients all over that world

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,