



Avantajlar

1. Döner saplı fiş, kurulumu daha kolay.
2. Aşınmaya dayanıklı tüp, daha dayanıklı. Sap, enjeksiyon kalıplama tasarımıdır, daha hafif ve daha pratiktir.
3. Yepyeni 12,4 inç ekran net ve kullanımı kolaydır.
4. Kulp, enjeksiyon kalıplama tasarımıdır, daha hafif ve daha pratiktir.
5. Isı dağılımı deliğini yükseltin, ısı dağılımı etkisi iyidir ve ısı dağılımı daha hızlıdır!



* Nokta boyutu 12*20mm, 12*35mm, seçenek için

*450g sap, hafif, ücretsiz hızlı kaydırma işlemi


* Çalışma durumunu göstermek için gösterge ışığı ile (makine ve kol üzerinde), güvenli bir şekilde kullanmak

* seçilebilir parametreler farklı cilt tonları için



“ The revolutionary Soprano Platinum Trio handpiece offers coverage and efficacy levels that have never before been achieved. Having the three most effective wavelengths operating simultaneously is groundbreaking for the laser hair removal industry. ”

THE POWER
OF THREE



7558081064nm

3 dalga aynı kolda aynı anda çalışır:

Beyaz ten için 755nm (ince, altın rengi saç)

Sarı/nötr cilt için 808nm

Siyah için 1064nm (siyah saç)

Etki Karşılaştırması

Treatment effect

Suitable to any color of skin



Before&After



Ekran görüntüsü



Ekran

1. 12,4 inç büyük ekran, hızlı dokunma
2. Erkek ve dişi, 6 vücut parçası, 6 cilt tipi ayar akıllı yazılımı
3. 6 dil seçeneği, ana diliniz eklenebilir
4. Ücretsiz OEM program servisi (logo/sistem...)



Fabrikamız 14 yılı aşkın bir süredir profesyonel güzellik makinesi üreticisidir. Kaliteli ve iyi hizmete odaklanıyoruz, sizi ve işinizi destekliyoruz!

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Paketleme ve Nakliye

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,