

**HIGH POWER
DIODE LASER**

755+808+1064nm
For all skin and hair types

Newest!

Learn more details

Avantajlar

- * ABD veya Almanya ithal lazer çubuğu 8—16bar.
- * 50 milyondan fazla çekim, 3 yıldan fazla yeni kolu değiştirmeye gerek yok.
- * 3 dalga 1064nm 808nm 755nm, 3'ü 1 arada tüm cilt tipleri kullanılabilir





Arm hair removal



Lip hair removal



Face hair removal



Leg hair removal



Back hair removal



Underarm hair removal



Bikini hair removal



DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless



ADVANTAGE

- **PAINLESS:**755/808/1064nm diode laser for all type skin hair removal
- **FASTER:**Large area spot sliding operation
- **NO TRAUMA:**There is no trauma to skin tissue
- **SAFETY:**To avoid the light of the deputy to reduce the difficulty of operation



Sap hakkında

Ücretsiz seçim için 1200w, 1800w büyük güç
12*20 veya 12*35mm nokta boyutu

*350g Tıbbi sap, hafif, ücretsiz hızlı slayt tedavisi

* Gösterge ışığı ile, çalışma durumunu göstermek için (makine ve tutamak üzerinde), güvenle kullanın



800/1000/1200/1600W
50 Million Shots
USA / Germany Imported Laser Bar

755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)

• *Cooling effect* •

The handle is frosted for one minute,
making your treatment more comfortable and painless




Suitable for hair removal on any part of the body,
Such as arms, legs, face, armpits, back, chest, etc.





✓ 14 Android Screen

- 1.Three wavelength diode laser.
- 2.Golden laser bars from German or USA improved, 40,000,000+ longer lifespan.
- 3.Safe, Fast, Painless, permanent
- 4.For all skin and hair style hair removal
- 5.14.0 inch true color touch screen with 6 skin colors.



modeli	808V30
Lazer Tipi	Almanya/ABD ithal, 8----16 bar, 800W----1600W
Görüntülemek	14 inç 4K dokunmatik ekran
dalga boyu	808nm veya 755nm 808nm 1064nm
çekim	50 milyon atış
Enerji	10~150 j/cm2, ayarlanabilir
Sıklık	1-10HZ
Soğutma	Yüksek Hızlı Çift TEC soğutmaHava ve Kapalı Su Sirkülasyonu Yarı iletken soğutma sıcaklığı ayarlanabilir Arıtma kafası
Güç	3500W
nokta boyutu	12*20mm veya 12*35mm seçim için
Gerilim	Seçim için 110V/60HZ veya 220V/50HZ
Net ağırlık	95Kg
Brüt ağırlık	105Kg

Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity
R&D capability for customization
Professional certifications and approvals



**Daha fazla model detayı için lütfen bizimle iletişime geçin!
24 saat çevrimiçi!!**