

Diode Laser

ice Hair removal



1200W 1800W Sopran Titanium epilasyon makinesi

1. Diode Lazer tekniđi, tüm cilt ve kıl tipleri için uygundur.
2. Kollar: Nokta boyutu 12*24mm, diđer 12*36mm
3. Hızlı tedavi: 1-10Hz frekans, Almanya ithal lazer çubukları.

Hava su kompresörlü sođutma

Buz hissi tedavisi, rahat ve ağrısız



Sopran Titanium epilasyon makinesinin kolu

- 1.12*24mm sap, yüz epilasyon ve diğer küçük yerler gibi vücudun küçük kısımlarında olabilir.
- 2.12*36mm sırt, kollar ve bacaklar gibi vücudun geniş kısımlarında kullanılabilir.....

Arm hair removal



Lip hair removal



Face hair removal



Leg hair removal



Back hair removal



Underarm hair removal



Bikini hair removal



Üçlü dalga boyu dahildir:755nm 808nm 1064nm

755nm açık ten epilasyonu için uygundur.

Nötr cilt epilasyonu için uygun 808nm.

1064nm siyah cilt epilasyonu için uygundur.

Medical 1200W/1800W

50 Million Shots

USA / Germany Imported Laser Bar



755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)



YAG 1064nm

For black skin


(black hair removal)

10 bar 1200 W 15 bar 1800 W diyot lazer:

* **Almanya Dilas ithal lazer bar. (En Yeni ve En Kaliteli Altın Lazer Çubuk)**

* **Atışlar: 20-50 milyon atış süresi**

* **755 808 1064nm tüm cilt ve tüy stili epilasyon içindir**



Ekran görüntüsü

- 1) Büyük boy: 14 inç renkli dokunmatik ekran kullanıldı.
- 2) Çoklu dil: üç çeşit cilt tipi seçeneği, kullanımı kolay.
- 3) OEM hizmeti: logonuz makine ekranına ücretsiz olarak eklenebilir, özel dilinizi kabul edin.