

Soprano Ice Titanium

Painless hair removal. For you, for life!



Neden Bizi Seçmelisiniz?

Neden tüm Salonlar, güzellik salonları, güzellik uzmanları 808nm diyot Lazer epilasyon makinesini tercih ediyor?

A) Daha güvenli, ciltte ve ter bezlerinde yan etki yok, iz yok.

B) 755nm808nm1064nm, tüm cilt tipleri için uygundur, siyah cilt ve ince tüyler kolayca tedavi edilebilir, her tür için uygundur.

C) Uzun lazer genişliği, yüksek enerji, kıl kökleri için etkilidir, ısı birikimi üretir, Kalıcı epilasyon.

Çabuk! Büyük nokta boyutu 12*36mm, tedavi hızını, tedavi hızını ve verimliliğini sağlayabilir.

E)Güçlü soğutma sistemi, anlık epidermal anestezi yapabilir, sırasında herhangi bir ağrısız olmaz.

350g

Ultra light handle



12×36mm

Handle

1800W diode laser hair removal



12×24 mm

Handle

1200W diode laser hair removal

Buz titanyum 808nm diyot lazer epilasyon makinesi
Hızlı uygulama için büyük 12*24mm/12*36mm nokta boyutu
I-VI cilt tonları ve tabaklanmış cilt, güvenli ve ağrısız kalıcı epilasyon

Soprano



755

808

1064

3 Wavelengths



All skin
types
eventanned skin

Painless Proven
safety permanent
hair removal .



12*24mm



12*36mm



ICE PLUS sürekli soğutma sistemi. Tedavi süreci daha konforludur.
24 saat aralıksız çalışabilir.



Just One minute!
Quick cooling down to

-25°C



En yeni eklenti tasarımı, ulaşılması zor küçük vücut kısımlarını tedavi edebilir.
Burun, kaş, kulak kepçesi vb.

New breakthrough!



360 ° Rotatable

6.8×6.8mm

Handle


1200W diode laser hair removal

Improved Reach: 360 ° Rotatable

Easily treat areas that are normally hard to reach,
including the ears, nostrils and glabella.

Müşteri geribildirimi

Treatment Comparison





Ekran Görüntüleme Makinesi Programı

1. 14 inç büyük ekran, hızlı dokunma
2. Erkek ve dişi, 6 vücut parçası, 6 cilt tipi ayar akıllı yazılımı
3. 6 dil seçeneği, ana diliniz eklenebilir
4. Ücretsiz OEM program hizmeti (dil/logo/sistem/renk...)

14inch true touch screen
6 kinds skin type for choice. accept ODM OEM Service.

The new **14-inch** screen is clear easy to operate.



Advantage of: soprano ice laser hair removal machine

Super cooling: air + water+TEC condenser cooling system,
Which keep water temperature in 25-28°C, continuous work in summer.
Germany imported laser: 12 laser bars handle, 10-40 million shots.
Big spot size 15x25mm, 12*38mm, 1200 w high power to sure fast hair removal.
Italian water pump: more better for the laser water circulate
Painless and no side effect.



14 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

- High Feedback **Top10 Supplier**
- **OEM & ODM SERVICE**



Ar-Ge tasarımı Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'dan tasarım ve geliştirme ekipleri. Sertifikalı ve test edilmiş olgun üretim hattı ve kalite kontrol ekibi ve standart üretim hattı. En çok önemseydiğimiz şey, yüksek kaliteli ürünlerin işbirliğini sürdürmek için standart olmasıdır.

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Ürün Parametreleri

modeli	Tıbbi V19
Lazer Tipi	Almanya/ABD ithal, 12 çubuk, 15 çubuk
Görüntülemek	14---15,6 inç 4K dokunmatik ekran
dalga boyu	755nm 808nm 1064nm
çekimler	40 milyon atış
Enerji	10~150 j/cm2, ayarlanabilir
Sıklık	1-10HZ
Soğutma	Yarı iletken soğutma sıcaklığı ayarlanabilir Yüksek Hızlı Çift TEC soğutmaHava ve Yakın Su Dolaşımli Arıtma kafası
Güç	3500W
nokta boyutu	Seçim için 12*24mm/12*36mm
Gerilim	Seçim için 110V/ 60HZ veya 220V/50HZ
Net ağırlığı	95kg
Brüt ağırlık	105Kg
makine boyutu	45*52*110cm
Kutu boyutu	56*70.4*125cm

Teslim süresi: ödeme yapıldıktan sonra 3-7 iş günü

Teslimat yolu: hava yoluyla, DHL , TNT , Fedex veya teslimat acentesi

Teslimattan önce: video ve resimlerin test edilmesi

Teslimat Sonrası Garanti: 2 yıl, kusursuz satış sonrası hizmet sunun

Paketleme ve Nakliye

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,

CONTACT US



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month