

NEW ARRIVAL



C2 Vertical Magnetic Thin

- ◆ BUILD MUSCLE
- ◆ BURN FAT

The newest air-cooling system
4 working handles



C2 Vertical Magnetic Thin

Painless, sweat-free, convenient and fast

Bu makine nasıl çalışıyor?

Karın, kollar, bacaklar ve kalçalar için kas ve ton oluşturmak üzere yüksek yoğunluklu darbeli elektromanyetik kullanır.

Kas geliştirme

Yoğun supramaksimal kasılmalar, kasların tepkisini uyarır. Enerji iç yapıyı yeniden yapılandırarak kas hücrelerinin yeniden büyümesine, protein ve kas lifi zincirlerinin oluşmasına neden olur. Bu prosedür daha yüksek yoğunluk ve kas hacmi ile sonuçlanır.

Multi-angle display

III

Simpler, higher smile
No diet, no exercise



Çeşitli stiller ve özellikler seçilebilir



Yağ Alma

Kas geliştirme, epinefrin salınımını iyileştirir, bu da supramaksimal seviyeye yol açan bariz bir etki getirir. yağ hücrelerinde lipoliz.


Lenfatik iyileşmenin dolaşımı

Elektromanyetik dalgalar hemoglobini uyarır, kan akışını ve lenfatik dolaşımı artırır. Prosedür ölü yağ hücrelerinin doğal olarak yok edilmesini artırır.

Yüksek yoğunluk

İnsan vücudunun büyük iskelet kaslarını kaplayabilen yüksek yoğunluklu manyetik enerjiye dayalı TeslaSculpt, ve bu yüksek enerji seviyesi, iç yapısının derinlemesine yeniden şekillenmesiyle kas tepkisine izin verir.

Work principle



Treatment demonstration



Before and After



Daha Güçlü Stimülasyon

Çift katmanlı Bobin, daha derin ve daha güçlü yüksek yoğunluklu elektromanyetik etkiler üretir.

Sıvı Soğutma Teknolojisi

TeslaSculpt, herhangi bir aşırı ısınma sorunu olmadan uzun süre çalışmaya izin veren sıvı soğutmalı aplikatörlerle donatılmıştır. Tüm endişelerinizi bağımsız olarak veya aynı anda tedavi etmek için 4 Manyetik Stimülasyon Aplikatörü.

Bodybuilding fat burning

Get in shape easily




Simpler, higher smile
No diet, no exercise



Arm



Vest line



Peach hip



Beautiful legs

Machine parameters

Device Name	HI-EMT Teslasculpt Machine
Model Number	HI-EMT
Application	For Commercial
Adjusted	10 levels
Pulse Duration	300PS
Frequency	1-7hz
power	2300W
Energy	20,000 sit-ups/50,000 muscles contractions
After-sales Service Provided	Free spare parts, Online support, Video technical support
Handles	4 Handles
Material	ABS+Stainless Steel
Voltage	AC220V 50HZ/60HZ
Demension of machine	990*390*346mm
Package	Aluminum box
Warranty	2 years

Daha fazla ürün detayı için lütfen bize danışın
24 saat çevrimiçi!