



Tıbbi CE, ISO13485'i ciddi şekilde geçti
İki yıllık garanti, sonsuza kadar bakım.
Satış ekibimiz, makineyi satın almadan önce profesyonel tavsiyelerde bulunacaktır.
Distribütörler için ücretsiz teknik eğitim mevcuttur.
Tüm alıcılar için operatör videosu mevcuttur.
Güncelleme için ücretsiz teknik.
Skype, Youtube'da video ve e-posta ile çevrimiçi destek.



Kulp Detayları

Buz Platin Lazer epilasyon makinesinin tedavisi

1. Lazer tekniği, tüm cilt ve kıl tipleri için uygundur.
2. Kulplar: 1000W veya 1200W, bir spot boyutu 12*20mm, diğeri 12*35mm
3. Hızlı tedavi: 1-10Hz frekans, ABD ithal lazer çubukları.
4. Sürekli çalışma 12 saat: Havasubenzersiz 1200W TEC soğutma sistemi, sabit su sıcaklığını 24°C

kontrol eder, makinenin çalışmasını sağlar
Yazın dahi klimasız lazer epilasyon makinesi gün boyu kesintisiz
1000W veya 1200W veya 1600W Lazer epilasyon makinesi

One minute cooling -27°C

Best TEC Cooling system
hair remover laser



Titanyum Lazer epilasyon makinesinin kolu


- 1.12*20mm sap, yüz epilasyon ve diğer küçük yerler gibi vücudun küçük kısımlarında olabilir.
- 2.12*35mm, sırt, kol ve bacak gibi vücudun geniş bölgelerinde kullanılabilir
3. İthal ABD lazer yığını, güçlü enerji, en uzun kullanım ömrü ile. bu hat lazer epilasyon makinesinde en iyi lazer

350g lightweight handle, more ergonomic

Available in **black or white**



- >>Germany Emitter, strong Enerji
- >>1200W power of hair removal on the whole body;
- >>1-10Hz fast Sıklık
- >> Italy water pump, it can keep machine working 24 hours without stop.



755nm

More powerful energy absorption by the melanin chromophore, making it ideal for the widest range of hair types and color
- especially light-colored and thin hair

808/810nm

Deep penetration of the hair follicle with high average power with high repetition rate for fast treatment. moderate melanin absorption level making it safe for darker skin types. ideal for treating the arms, legs, cheeks and beard.

1064nm

low melanin absorption, focused solution for darker skin types. Offers the deepest penetration of the hair follicle, embedded hair in areas as the scalp, armpit, and pubic area.

Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area



Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal



Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth

Lazer dört dalga boyu çıkışı içerir, geniş bir uygulama alanına sahiptir.

Kırmızıyı gidermede belirli bir terapötik etkiye sahiptir.


kan çizgileri, varisli damarlar, anti-inflamatuvar, epilasyon, beyazlatma ve cilt gençleştirme.




1



2



Before



After

3

Titanyum Lazer epilasyon makinesinin ekranı

1) Dokunmatik Ekran: 12,4 inç kullanımı kolaydır.

2) Seçtiğiniz için 6 dil.

3) Seçim için renk, ayrıca LOGO'nuz ekrana ve makine kabuğuna ücretsiz olarak konabilir

modeli

titanyum lazer epilasyon makinesi

lazer tipi

titanyum lazer epilasyon

lazer çubuğu	12 bar, 1200W, 10bar 1000W, ABD'den ithal
Ekran sistemi	12 inç gerçek renkli dokunmatik ekran
Lazer saplı çekimler	40 milyon kez
Energy	10~150 j/cm2, ayarlanabilir
Nabız Süresi	40~800ms ayarlanabilir
Frequency	1~10Hz
	TEC kondansatör 1200W
Soğutma sistemi	Hava ve yakın su sirkülasyonu
	Yarı iletkenli tedavi başlığı
	soğutma sıcaklığı ayarlanabilir
nokta boyutu	12*20mm, 12*35mm
kristal sıcaklığı	-10~3°C
Güç gereksinimi	AC220/110V, 50/60HZ

Custom Section


CASE dedign



LOGO design



SYSTEM design



Şirket Profili

OUR TEAM

There are more than 100 members of production team in our factory.



OUR COUNTRIES

All the products are taking with CE/ISO certification ,suitable for world market , mainly used on North America , South America Europe 60、000+ Customers Business development in 102+ countries...

Mingliangkj hakkında:

Weifang Mingliang elektronik Co., Ltd (kısaltma: MLKJ) son derece profesyonel ve deneyimli bir g zellik  reticisidir.

  in'de ekipman, profesyonel  retim departmanımız, Kalite Kontrol departmanımız, Depolama

departmanımız ve Satış ve Servisimiz var.

departman. Ürünlerimiz salon, klinik ve evde yaygın olarak kullanılmaktadır. Avrupa, Kuzey Amerika, Asya dahil olmak üzere dünya çapında pazar ve yani.Firmamızın güzellik sektöründe 13 yılı vardır ve ürünlerin kalitesine ve fiyatına dikkat edin. Ürün paketleme

1.Weifang Mingliangkj elektronik Co., Ltd (kısaltma:MLKJ)güzellik sektöründe 15 yıldır

2.Profesyoneel Üretim Ar-Ge departmanımız var

3.Kalite Kontrol departmanı, Depolama departmanı ve Satış ve Servis departmanı.

PACKING

safe and thoughtful packaging seivice



Tight packaging

Training:
(video +manual+online service)
can keep you operate it easily

Built-in prevention collision bubble

Two- year warranty for machine
handle as consumable,
one-year warranty



3-5 business days delivery

professional guide:
24 hours professional online
customer service

