

DIODE LASER HAIR REMOVAL

PAINLESS HAIR REMOVAL, NO SIDE EFFECT

MORE

Neden tüm gzellik salonları ve gzellik uzmanları titanyumu tercih ediyor?

1. Profesyonel. st dzey gzellik makinesi alanında 15 yıldan fazla deneyime sahibiz.
2. Gvenlik. cilt ve ter bezlerine yan etkisi yoktur, iz bırakmaz.
3. Ağrısız epilasyon saęlayan hızlı soęutma.
4. Popler. çl dalga boyu: 755nm 808nm1064nm, tm cilt tipleri iin uygundur, siyah tenli ince tylerin tm kolayca ıkarılabilir.
5. Yksek enerji. Lager nokta boyutu, 50 milyon atıř, kıl kklerini etkili bir řekilde yok eder, kalıcı epilasyon.

Kolu gsterisi

12*24mm or 12*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



- >>> Big Spot Büyüklüğü 12*20mm, 12*35mm for option
- >>> Laser technology, big power 10bar 1200W, 12 bar 1800W
- >>> 300g handle, light weight, free quick slide treatment



>>> New nose hair treatment head, applicable to small part treatment
>>> 1 minute refrigeration frosting, painless treatment experience






ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)



Treatment Effect

This is the clinical result of hair removal
It takes 3--5 times to realize
permanently hair removal



New upgrade system

The newscreen is clear easy to operate.



- * Süper havalı dokunma deneyimi sunan 4K 14 inç Ekran.
- * OEM hizmeti kabul edilir. ayar parametresi tamam.
- * Logonuzu ve dilinizi ücretsiz ekleyin

Şartname Diyet Lazer Epilasyon Makinesi

Öge	Dikey 755nm808nm1064nm diyet lazer
lazer tipi	Diyet lazer tıbbi lazer çubuğu: 10 bar/15 bar
Her çubuğun gücü	120w/Bar ile Medikal
Ekran sistemi	14 inç gerçek renkli dokunmatik ekran
dalga boyu	808nm/755nm/1064nm
Spot Size	12*24mm ² /12*36mm ² ile Medikal
Lazer sap ömrü	En az 40 milyon atış
Enerji	10-150 J/cm ² ayarlanabilir (isteğe bağlı 150J/cm ² 'ye kadar)
Nabız Süresi	30~400ms ayarlanabilir
Sıklık	1,0-10Hz;
Soğutma sistemi	Kompresörhavağın su sirkülasyonu
Kol Gücü	1000w/1200w/1600w/1800w
Makine Gücü	4000w
Elektrik kaynağı	220V/50HZ veya 110V/60HZ
kristal sıcaklığı	-20~3°C
makine sıcaklığı	24°C
Güç gereksinimi	AC220V/110V 50~60Hz



15 Years
Laser Beauty Device
Manufacturer

Our Showroom



Profesyonel OEM, ODM Hizmetleri:

- Herhangi bir rengi yazdırır.

- Logonuzu ekleyin
- Makine sistemine herhangi bir dil ekleyin.
- Size özel makine kabuđu tasarlayın, piyasada kendi markanızı oluřturun.
- Yeni arayüz ve makine sistemi tasarlayın, sizin ve müşterileriniz için en uygun hale getirin

Production Process



Warehouse spare parts



Parts assembly



Precision machining



Handle fabrication



Product assembly process



Quality inspection
of finished products



Product packaging

**Daha fazla ayrıntı için lütfen bize danışın.
24 saat çevrimiçi!**