



1. Dönebilen tutamak fişi, kurulumu daha kolay.

2. Aşınmaya dayanıklı tüp, daha dayanıklı. Sap, enjeksiyon kalıplama tasarımıdır, daha hafif ve daha pratiktir.

3. Yepyeni 14 inç ekran açık ve kullanımı kolaydır.

4. Sap, enjeksiyon kalıplama tasarımı, daha hafif ve daha pratiktir. 5. Isı dağılımı deliğini yükseltin, ısı dağılımı etkisi iyidir ve ısı dağılımı daha hızlıdır!



>>Germany Emitter, strong energy

>>1200W power of hair removal on the whole body;

>>1-10Hz fast frequency

>> Italy water pump, it can keep machine working 24 hours without stop.



En iyi soğutma sistemi: hava su TEC yarı iletken kondansatörü□

Su sıcaklığı 26°C-28°C arasında kontrol edilebilir, 24 saat sürekli çalışır.

Working Principle

755nm and 808nm and 1064nm , suits for all skin and hair types.



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)



YAG 1064nm

For black skin

(black hair removal)

Uzun yaşam süresi 20-40 milyon çekim

Hız 808nm: Tüm saç tipleri için altın standart dalga boyu

Alex 755nm: Sarı saçlar, ince saçlar için özel etkili

Uzun Darbe 1064nm: Koyu, bronzlaşmış cilt için özel etkili en iyi kalite opt lazer/nd yag/alexandrite lazer epilasyon makinesi fiyatı

Machine Display



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,