



Tıbbi CE, ISO13485'i ciddi şekilde geçti

İki yıllık garanti, sonsuza kadar bakım.

Satış ekibimiz, makineyi satın almadan önce profesyonel tavsiyelerde bulunacaktır.

Distribütörler için ücretsiz teknik eğitim mevcuttur.

Tüm alıcılar için operatör videosu mevcuttur.

Güncelleme için ücretsiz teknik.

Skype, Youtube'da video ve e-posta ile çevrimiçi destek.



### Kulp Detayları

Buz Platin Lazer epilasyon makinesinin tedavisi

1. Lazer tekniği, tüm cilt ve kıl tipleri için uygundur.
2. Kulplar: 1000W veya 1200W, bir spot boyutu 12\*20mm, diğeri 12\*35mm

3. Hızlı tedavi: 1-10Hz frekans, ABD ithal lazer çubukları.

4. Sürekli çalışma 12 saat: Havasubenzersiz 1200W TEC soğutma sistemi, sabit su sıcaklığını 24°C kontrol eder, makinenin çalışmasını sağlar

Yazın dahi klimasız lazer epilasyon makinesi gün boyu kesintisiz  
**1000W veya 1200W veya 1600W Lazer epilasyon makinesi**

One minute cooling -27°C

Best **TEC Cooling** system  
hair remover laser



**Titanyum Lazer epilasyon makinesinin kolu**

1.12\*20mm sap, yüz epilasyon ve diğer küçük yerler gibi vücudun küçük kısımlarında olabilir.

2.12\*35mm, sırt, kol ve bacak gibi vücudun geniş bölgelerinde kullanılabilir

3. İthal ABD lazer yığını, güçlü enerji, en uzun kullanım ömrü ile. bu hat lazer epilasyon makinesinde en iyi lazer

**350g** lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**




>>Germany Emitter, strong Enerji

>>1200W power of hair removal on the whole body;

>>1-10Hz fast Sıklık

>> Italy water pump, it can keep machine working 24 hours without stop.



# Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area



Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal



Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth

Lazer dört dalga boyu çıkışı içerir, geniş bir uygulama alanına sahiptir.

Kırmızıyı gidermede belirli bir terapötik etkiye sahiptir.

kan çizgileri, varisli damarlar, anti-inflamatuar, epilasyon, beyazlatma ve cilt gençleştirme.



1

2

3

### Ekran Sistemi

#### Titanyum Lazer epilasyon makinesinin ekranı

1) Dokunmatik Ekran: 12,4 inç kullanımı kolaydır.

2) Seçtiğiniz için 6 dil.

3) Seçim için renk, ayrıca LOGO'nuz ekrana ve makine kapağına ücretsiz olarak konabilir modeli

titanyum lazer epilasyon makinesi

lazer tipi	titanyum lazer epilasyon
lazer çubuğu	12 bar, 1200W, 10bar 1000W, ABD'den ithal
Ekran sistemi	12 inç gerçek renkli dokunmatik ekran
Lazer saplı çekimler	40 milyon kez
Energy	10~150 j/cm2, ayarlanabilir
Nabız Süresi	40~800ms ayarlanabilir
Frequency	1~10Hz
	TEC kondansatör 1200W
Soğutma sistemi	Hava ve yakın su sirkülasyonu Yarı iletkenli tedavi başlığı soğutma sıcaklığı ayarlanabilir
nokta boyutu	12*20mm, 12*35mm
kristal sıcaklığı	-10~3°C
Güç gereksinimi	AC220/110V, 50/60HZ

## Custom Section



### Şirket Profili

# OUR TEAM

There are more than 100 members of production team in our factory.





**Mingliangkj hakkında:**

- 1.Weifang Mingliangkj elektronik Co., Ltd (kısaltma:MLKJ)güzellik sektöründe 15 yıldır
- 2.Profesyoneel Üretim Ar-Ge departmanımız var
- 3.Kalite Kontrol departmanı, Depolama departmanı ve Satış ve Servis departmanı.

# PACKING

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention  
collision bubble

Two- year warranty for machine  
handle as consumable,  
one-year warranty

Tight packaging

Training:  
(video +manual+online service)  
can keep you operate it easily



3-5 business days  
delivery

professional guide:  
24 hours professional online  
customer service

