

 Smayer

**A new
winner
is born!**



**2021 WINNER
EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD**

V28: Diyet Lazer epilasyon makinesi

- 1) Daha Güçlü, Daha Hızlı, Daha AkıllıTüy alma
- 2) Yeni 3D teknolojisi 755nm 810nm 1064nm
- 3) Daha güçlü 800/1000/1200/1600 watt, %40 daha hızlı

Neden Bizi Seçmelisiniz?



Neden tüm g zellik salonları, g zellik uzmanları 808nm diyot Lazer epilasyon makinesini tercih ediyor?

A) Daha g venli, ciltte ve ter bezlerinde yan etki yok, iz yok.

B) 755nm808nm1064nm, t m cilt tipleri i in uygundur, siyah cilt ve ince t yler kolayca tedavi edilebilir, her t r i in uygundur.

C) Uzun lazer geni li i, y ksek enerji, kıl k kleri i in etkilidir, ısı birikimi  retir, Kalıcı epilasyon.

 abuk! B y k nokta boyutu 12*35mm, tedavi h zını, tedavi h zını ve verimlili ini sa layabilir.

E)G  l  so utma sistemi, anlık epidermal anestezi yapabilir, sırasında herhangi bir a rısız olmaz.

Kulplar Hakkında

ICE PLUS sürekli soğutma sistemi. Tedavi süreci daha konforludur.
24 saat aralıksız çalışabilir.




Just One minute!
Quick cooling down to **-25°C**



Müşteri geribildirimi

Treatment Comparison



Ekran Görüntüleme Makinesi Programı

1. 14 inç büyük ekran, hızlı dokunma
2. Erkek ve dişi, 6 vücut parçası, 6 cilt tipi ayar akıllı yazılımı
3. 6 dil seçeneği, ana diliniz eklenebilir
4. Ücretsiz OEM program hizmeti (dil/logo/sistem/renk...)

FREE LOGO SERVICE





14 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

- High Feedback **Top10 Supplier**
- **OEM & ODM SERVICE**



Ar-Ge tasarımı Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'dan tasarım ve geliştirme ekipleri.
Sertifikalı ve test edilmiş olgun üretim hattı ve kalite kontrol ekibi ve standart üretim hattı.
En çok önemseydiğimiz şey, yüksek kaliteli ürünlerin işbirliğini sürdürmek için standart olmasıdır.

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you




Ürün Parametreleri



modeli	Diyot Lazer V28
Lazer Tipi	Almanya/ABD ithal, 10 bar, 12 bar, 16 bar
Görüntülemek	14---15,6 inç 4K dokunmatik ekran
dalga boyu	755nm 808nm 1064nm
çekimler	40 milyon atış
Enerji	10~150 j/cm2, ayarlanabilir
Sıklık	1-10HZ
Soğutma	TECHavaSu Soğutma
Güç	3500W
nokta boyutu	12*20mm/12*35mm seçim için
Gerilim	Seçim için 110V/ 60HZ veya 220V/50HZ
Net ağırlığı	95kg
Brüt ağırlık	105Kg
makine boyutu	45*52*110cm
Kutu boyutu	56*70.4*125cm
Teslim süresi: ödeme yapıldıktan sonra 3-7 iş günü	
Teslimat yolu: hava yoluyla, DHL , TNT , Fedex veya teslimat acentesi	
Teslimattan önce: video ve resimlerin test edilmesi	
Teslimat Sonrası Garanti: 2 yıl, kusursuz satış sonrası hizmet sunun	
Paketleme ve Nakliye	

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,

CONTACT US



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month