




**Bayi "ın fiyatı kalıcı lazer epilasyon diyet lazer epilasyon makinesi
Almanya 755 808 1064 diyet lazer diyet ipl lazer epilasyon**



Avantajlar

- * ABD veya Almanya ithal lazer çubuğu 10 bar/15 bar
- * 50 milyondan fazla atış, 3 yıldan fazla yeni kolu değiştirmenize gerek yok.
- * 3 dalga 1064nm 808nm 755nm, 3'ü 1 arada tüm cilt tipleri kullanılabilir



Ürün Açıklaması

Mini Portable

The net weight of the handle is
about equal to one iphone

285g

Ergonomic handle
It's not tiring to take off



Kulp Hakkında

Ücretsiz seçim için 1200 W/1800 W büyük güç

12*24 veya 12*36mm nokta boyutu

*285g Medikal tutamak, hafif, ücretsiz hızlı slayt tedavisi


* Çalışma durumunu göstermek için gösterge ışığı ile (makine ve kol üzerinde), güvenle kullanın

EXFU

Exfu Violin

One-of-a-kind styling
Build your own hair removal machine

One minute cooling, 12x24cm²super cool area.
Newest design handle 0.31kg



1 dakikada hızlı buzlanma, rahat ve ağrısız tedavi deneyimi

EXFU®
Simple · Safe · Enjoy

What can
we do
in
1 MINUTE

Time for a cup of instant coffee,
the handle can quickly frost.





800/1000/1200/1600W

50 Million Shots

USA / Germany Imported Laser Bar

755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)




YAG 1064nm

For black skin


(black hair removal)

7558081064nm, tüm cilt tiplerinde kalıcı epilasyon için uygundur




Before

After



Before

After



Before

After



Before

After

Ingenious details I am better than others

Product detail
layout



Surround light strip

Cool lighting effect
not dazzling



Newest design handle 0.31kg

One minute cooling
Customizable glowing logo



One-of-a-kind styling

Ingenious production
focus on details



modeli	Exfu diyot lazer
Lazer Tipi	Almanya/ABD ithal, 8---12 bar, 800W---1200W
Görüntülemek	14 inç 4K dokunmatik ekran
dalga boyu	808nm veya 755nm 808nm 1064nm
atışlar	50 milyon çekim
Enerji	10~150 j/cm2, ayarlanabilir
Sıklık	1-10HZ
Soğutma	Yarı iletken soğutma sıcaklığı ayarlanabilir Yüksek Hızlı Çift TEC soğutmaHava ve Yakın Su Dolaşımı Arıtma kafası
Güç	3500W
nokta boyutu	Seçim için 12*24mm veya 12*36mm
Gerilim	Seçim için 110V/ 60HZ veya 220V/50HZ
Net ağırlığı	35Kg
Brüt ağırlık	45Kg

7*24 saat çevrimiçi hizmet!

Danışmaya hoş geldiniz!