

## 2021 Salon Queen

FASTER: 60% FASTER  
STRONGER: STRONGER POWER 40%  
BETTER RESULT  
SMARTER: 4K ANDROID SCREEN

FASTER, STRONGER, SMARTER



1. Üç dalga boyunda diyot lazer.
2. Alman veya ABD'den ithal edilen altın lazer çubukları, 40.000.000 daha uzun ömür.
3. Güvenli, Hızlı, Ağrısız, kalıcı
4. Tüm cilt ve saç stili epilasyon için
- 6 cilt rengine sahip 5.14.0 inç gerçek renkli dokunmatik ekran.
6. İki model seçilebilir, tek kulplu veya çift kulplu

# 2021 Salon Queen



Süper iyi soğutma sonuçları sağlamak için bu makinenin içindeki en gelişmiş TEC soğutma sistemi.

24 saat çalışma süresi. Safir malzeme. Gerçek Ağrısız deneyim!

- 1)10 bar/ 12 bar/ 16 bar, 10-40 milyon atış.
- 2) Hızlı epilasyon için büyük nokta 12\*20mm / 12\*35mm.
- 3) Ağrısız epilasyon için donmuş buz soğutma safir kristal.
- 4) Almanca'dan ithal edilen yüksek kaliteli altın lazer çubuğu.
- 5) Tedavisi kolay 350g kadar düşük tıbbi sap.

## Ekran sistemi

1. 14 inç büyük dokunmatik ekran, insanlaştırılmış tasarlanmış.
2. Erkek/dişi, vücut parçaları, seçenek için 6 cilt tipi.
3. 6 dil sistemi, ana dil ne istersen.
4. Ücretsiz OEM program servisi(logo/sistem...)

lazer çubuğu Almanya/ABD ithal, 8 bar, 10 bar, 12 bar, 16 bar

dalga boyu 755nm 808nm 1064nm/ veya tek 808nm

Enerji 0-150J/cm<sup>2</sup>

Sıklık 1-10 hz

Darbe genişliği 40-800ms

Operatif LCD Arayüzü 14.0 TFT Gerçek Renkli LCD dokunmatik ekran

Soğutma sistemi Yarı iletken soğutma sıcaklığı ayarlanabilir Hava ve Yakın Su Devresi Arıtma kafası

Güç 4000W

Elektrik kaynağı 220V/50HZ veya 110V/60HZ

NW / GW 62kg/78kg

# Company Strength



- >>OEM your own machine body.
- >>OEM your own program software.
- >>OEM pretty machine colors.
- >>Print your LOGO on machine body and screen.

## Custom Section


### CASE design



### LOGO design



### SYSTEM design



Sertifika Görüntüleme


# CERTIFICATE DISPLAY





# Packing

safe and thoughtful packaging service



## Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,  
one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

## Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



## 3-5 business days delivery

Professional guide:  
24 Hours Professional online customer service,

