



Diyot lazer epilasyonun özelliklerini kullanın:

- »»ABD lazer çubuğu, 12 bar, yüksek güç 1200w
- »»TEC kondenser soğutma sistemi: 2 büyük 1200W TEC kondansatör, suyu sürekli 24°C'de tutar, makinenin çalışmasını sağlar durmadan sürekli
- »»Süper Soğutma etkisi: Safir Sıcaklık-5~3°C. Tedavide ağrıyı etkili bir şekilde azaltın ve yapın
- »»İtalya Su Pompası: lazer su çemberi için daha iyi, ısıyı uzaklaştırır, daha uzun ömürlüdür.
- »»İki su filtresi: iki gıda sınıfı değişim resiyonu, sirkülasyon için su kalitesini sağlayabilir

Harmony XL PRO

DIODE LASER HAIR REMOVAL



13 YEARS FACTORY, 2 YEARS WARRANTY,
102 COUNTRIES,
60,000+ CUSTOMERS

Make Your Beauty Business
More Easier.






Small Spot Size

Quick and Comfortable

With spot size of $1.2 \times 2.0 \text{ cm}^2$, for faster treatments and better patient experience.




TEC Plus

Continuous Contact Cooling

TEC is an advanced technology that continuously cools skin and facilitates range-controlled temperature throughout the entire treatment. Patients can now enjoy a completely pain-free, cool and comfortable experience throughout the session.

For all skin types



755nm / 808nm / 1064 nm



»»Süper Soğutma etkisi: Safir Sıcaklık-5~3°C. Tedavide ağrıyı etkili bir şekilde azaltın ve yapın


»»İtalya Su Pompası: lazer su çemberi için daha iyi, ısıyı alır, daha uzun ömür.

»»İki su filtresi: iki gıda sınıfı değişim resiyonu, sirkülasyon için su kalitesini sağlayabilir



Tedavi etkisi

1. Ağrısız epilasyon, yan etkisi yoktur.
2. Güçlü güç, Almanya ithal lazer diyot modülü, 10 bar, 12 bar, 16 bar mevcut.
3. Hızlı epilasyon için büyük nokta boyutu 12*20 mm veya 12*35 mm.
4. En iyi soğutma sistemi: hava su TEC yarı iletken kondansatör, Su sıcaklığı 26°C—28°C arasında kontrol edilebilir, 24 saat sürekli çalışıyor.



Sistem

6 cilt tipiHerhangi bir dil eklenebilir

Ücretsiz logo eklenebilir14.0 inç dokunmatik ekran

