

Why

choose us?

14 years factory

14 years of focus on the development of beauty equipment, the pursuit of higher product quality, making beauty entrepreneurship easier


60000+ customers in 102 countries

The products are sold to 102 countries, serving more than 60,000+ customers

2 years warranty

2 years warranty for each machine All question will be response within 24 hours solved within 72 hours

Make Your Beauty Business More Easier !



Bizim avantajımız

14 Yıllık fabrika deneyimi, A.ODM / OEM Hizmeti B.Profesyonel Ar-Ge ekibi ve kalite kontrol ekibi, satış sonrası ve satış ekibi C.CE, ISO 13485 sertifikasına sahip, 20'den fazla Patent Sertifikası D. En Olgun Yarı İletken Tüy Alma Deneyimi

Ürün Açıklaması

DIODE LASER

- *3 waves 1064nm + 808nm + 755nm,
- *Safe, Fast, Painless, permanent
- *For all skin and hair style hair removal

>>>

1.Üç dalga boyunda diyot lazer.

2. Alman veya ABD'den ithal edilen altın lazer çubukları, 40.000.000 daha uzun ömür.

3.Güvenli, Hızlı, Ağrısız, kalıcı

4. Tüm cilt ve saç stili epilasyon için

6 cilt rengine sahip 5.14.0 inç gerçek renkli dokunmatik ekran.

Machine display

Show the machine from three angles, looking at the machine comprehensively.



MACHINE DETAILS DISPLAY

EXQUISITE DETAIL DISPLAY



Kulplar Hakkında

Three Simultaneous Wavelengths in one Applicator

12mm*20mm / 12mm*35

4cm²

Mix Laser 755nm+808nm+1064nm
Multiple Laser Wavelengths and Technologies

=

Alex 755nm
Ideal for range of hair colors

Speed 808nm
Safe for darker skin types

YAG 1064nm
Perfect solution for darker skin




Tüm Cilt Tiplerinde Güvenli Kullanım

1. Açık ten için Alex 755nm

Sarı cilt için 2.Speed Diode 808nm

3. Daha koyu ciltler için Uzun Darbe 1064nm



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)

Ürün Parametreleri



Darbe süresi	10-300ms ayarlanabilir
kristal sıcaklığı	-27°C~5°C
lazer çubuğu	10 bar/12 bar/16 bar, Almanya/ABD'den ithal
teknoloji	İşkembe dalgaları 7558081064nm Teknolojisi
Çıkış gücü	1000w/1200w/1600w
Lazer Tipi	808nm diyot lazer veya 755/808/1064nm 3 dalga kombine
Ekran sistemi	12 inç ekran
dalga boyu	755/808/1064

atışlar	20-40 milyon atış
Enerji	10~150 j/cm2, ayarlanabilir
Sıklık	1-10HZ
Soğutma	kompresörhavası
Güç	3500W
nokta boyutu	Seçim için 12*20mm veya 12*35mm
Gerilim	Seçim için 110V/ 60HZ veya 220V/50HZ
Net ağırlığı	95kg
makine boyutu	53*40*105cm

Ekran görüntüsü



Makine Programı

1. 14 inç büyük ekran, hızlı dokunma
2. Erkek & dişi, 6 vücut parçası, 6 cilt tipi ayarı akıllı yazılım
3. 6 dil seçeneği, ana diliniz eklenebilir
4. Ücretsiz OEM program hizmeti (logo/sistem...)

Epilasyon etkisi öncesi ve sonrası karşılaştırma tablosu

