

NEW ARRIVAL



C2 Vertical Magnetic Thin

- ◆ BUILD MUSCLE
- ◆ BURN FAT

The newest air-cooling system
4 working handles



C2 Vertical Magnetic Thin

Painless, sweat-free, convenient and fast

Bu makine nasıl çalışır?

Karın, kollar, bacaklar ve kalçalar için kas ve tonlar oluşturmak için yüksek yoğunluklu darbeli elektromanyetik kullanır.

Kas geliştirme

Yoğun supramaksimal kasılmalar, kasların tepkisini uyarır. Enerji, iç yapıyı yeniden yapılandırarak kas hücrelerinin yeniden büyümesine, protein ve kas lifi zincirlerinin oluşturulmasına neden olur. Bu prosedür, sonuçların daha yüksek yoğunlukta ve kas hacminde olmasını sağlar.

Multi-angle display



Simpler, higher smile
No diet, no exercise



Çeşitli stiller ve özellikler seçilebilir



yağ giderme

Kas geliştirme, epinefrin salınımını iyileştirir, bu da supramaksimal duruma yol açan bariz bir etki getirir. yağ hücrelerinde lipoliz.


Lenfatik iyileşmenin dolaşımı

Elektromanyetik dalgalar hemoglobini uyarır, kan akışını, lenf dolaşımını artırır. Prosedür ölü yağ hücrelerinin doğal olarak atıldığını artırır.

Yüksek yoğunluk

İnsan vücudunun büyük iskelet kaslarını kaplayabilen yüksek yoğunluklu manyetik enerjiye dayalı TeslaSculpt, ve bu yüksek enerji seviyesi, iç yapısında derin bir yeniden şekillenme ile kas tepkisine izin verir.

Work principle



Treatment demonstration



Before and After



Daha Güçlü Stimülasyon

Çift katmanlı Bobin, daha derin ve daha güçlü yüksek yoğunluklu elektromanyetik etkiler üretir.

Sıvı Soğutma Teknolojisi

TeslaSculpt, aşırı ısınma sorunu olmadan uzun süre çalışmaya izin veren sıvı soğutmalı aplikatörlerle donatılmıştır. Tüm endişelerinizi bağımsız olarak veya aynı anda tedavi etmek için 4 Manyetik Stimülasyon Aplikatörü.

Bodybuilding fat burning

Get in shape easily




Simpler, higher smile
No diet, no exercise



Arm



Vest line



Peach hip



Beautiful legs

Machine parameters

Device Name	HI-EMT Teslasculpt Machine
Model Number	HI-EMT
Application	For Commercial
Adjusted	10 levels
Pulse Duration	300PS
Frequency	1-7hz
power	2300W
Energy	20,000 sit-ups/50,000 muscles contractions
After-sales Service Provided	Free spare parts, Online support, Video technical support
Handles	4 Handles
Material	ABS+Stainless Steel
Voltage	AC220V 50HZ/60HZ
Demension of machine	990*390*346mm
Package	Aluminum box
Warranty	2 years

Daha fazla ürün detayı için lütfen bize danışın
24 saat çevrimiçi!