




-- Lazer epilasyon makinesi uygulaması

- * Güzel soğutma teknolojisine sahip yüksek güçlü diyot lazer, ağrısız epilasyon!
- * İçin uygun bölgelerde istenmeyen tüyler yüz, kollar, koltuk altı, göğüs, sırt, bikini, bacaklar gibi...
- * Frekans 1-10hz.hızlı tedavi!!!

İçin makine hızlı ve kalıcı epilasyon. Ağrısız!!





Rotate the screen
360 degrees

Horizontal and vertical
screen switching
 $\pm 180^\circ$ rotation

Share screen
 $\pm 90^\circ$ rotation

Gövde ve ekran 360 ° dönebilir ve istendiğinde itilip çekilebilir, bu da kullanım sürecini daha rahat hale getirir



New
Diode Laser
Hair Removal

Exfu
NEW ARRIVAL
Style: Stationary



Available for any unwanted hair
on arms, legs, back, chest, abdomen, face, neck, underarms, etc.



The screen can stretch
The machine body can rotate 360°



Suitable for any unwanted hair
on areas like face, arms, armpits,
back, legs, bikini, chest...

Uçlu dalga boyu dahil: 755nm 808nm 1064nm

755nm açık tenli epilasyon için uygundur.
808nm nötr cilt epilasyonu için uygundur.
1064nm siyah cilt epilasyonu için uygundur.

350g lightweight handle, more ergonomic

Available in **black or white**

			
spot size:12*36	spot size:12*24	spot size:12*36	spot size:12*24

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



EXFU lazer epilasyon makinesinin kolu

1.12*24mm tutamak, yüz epilasyonu ve diğer küçük yerler gibi vücudun küçük kısımlarında olabilir.
2.12*36mm sırt, kollar ve bacaklar gibi vücudun büyük kısımlarında kullanılabilir.....



Authentication

FDA,NQA13485,CB certification
and more complete certification
materials



60000+ Customers

We have professional after sale
team and we provide 7*24
services



2 Years Warranty

2 years warranty for each
machine, All questions will get
reponse within 24 hours

The real experience is visible

Through live test verification ,safe ,long,painless
and effective



Before

After



EXFU

Redefine hair removal equipment
OEM & ODM Professional Design

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)

Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,