

NEW ARRIVALS

2022 Newest Permanent and Painless Ice Hair Removal

- 3 waves 1064nm+808nm+755nm,
- 3 in 1 all skin type can be used
- Imported gold laser bar, Shots up to 40 million+



12*20mm



12*35mm



* ABD veya Almanya Dilas ithal lazer bar. (En Yeni ve En Kaliteli Altın Lazer Çubuk)

* 40 milyondan fazla atış, 3 yıldan fazla yeni kolu değiştirmenize gerek yok.

* 755 808 1064nm tüm cilt ve tüy stili epilasyon içindir

Newest Factory Lowest Price Diode Laser Hair Removal

A new
winner
is born!



HD 4K Screen Design

The screen
can be rotated for
more convenient
operation

One-touch start button

Sürekli Temas Soğutma 2 dakikada -31.3°C'ye ulaşır, Ağrısız epilasyon 24 saat kesintisiz çalışma, herhangi bir sorun yok

ULTRA-LOW
Temperature
-31°C

Ultra low temperature
protect skin
not burned by the laser



Diyot lazerin soğutulması

- * Makineyi çalıştırın, hemen soğutun, hemen epilasyon yapın
- * İyi soğutma, daha uzun sap ömrü
- * Gerçek buz ağrısız epilasyon etkisi

MULTI-ANGLE MACHINE DISPLAY

New upgrade 14-inch HD 4K screen

The screen can be rotated 180 degrees

12*35mm big spot size

Optional parameters for different skin types



*.3 dalga: 1064nm 808nm 755nm, 3'ü 1 arada tüm cilt tipleri kullanılabilir

*.Yüksek güç: Seçenekler için YENİ 1000W/ 1200W /1600W//1800W kol

*.Tıbbi tutamak nokta boyutu 12*24mm, 12*36mm, yüz ve vücut tüy alma çözümü!

*.Soğutma sistemi: Eşsiz Dual-TEC soğutma sistemi, makinenin tüm gün çalışmasını sağlamak için en etkili sistem, 24 saat kesintisiz çalışma.

*.Uzun ömür: 40 milyon çekim

Three Simultaneous Wavelengths in one Applicator

4cm²
12mm*20mm / 12mm*35

Mix Laser 755nm+808nm+1064nm
Multiple Laser Wavelengths and Technologies

Alex 755nm
Ideal for range of hair colors

Speed 808nm
Safe for darker skin types

YAG 1064nm
Perfect solution for darker skin

Döndürülmüş uçlar, esnek Kulaklar, burun delikleri ve kaş kemiği gibi normalde ulaşılması zor olan bölgeleri kolayca tedavi edin.

Simple installation
and easy handling of areas that are usually difficult to reach

12x24mm
1200W
big power

Improved Reach:
360 ° Rotatable

Easy installation


Finger treatment

Nose hair treatment

Ear treatment

Eyebrow treatment

12*20mm/12*35mm veya 12*24mm/12*36mm nokta boyutu tüm parçalar için uygun epilasyon
3 --- 5 seans ideal epilasyon sonucuna ulaşır, kalıcı epilasyon



Müşterilerden en özgün deneyim videosu

Hassas ciltler için harika ve kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey hissetmedim.

Kafa daha büyük olduğu için daha fazla yüzey kapladığı için diğer tüm lazerlerden %40 daha hızlıdır.

Muhteşem stilist, bu müşteri üzerindeki lazer deneyimini paylaşıyor

Diyot lazer 755 808 1064'ün 14 inç büyük dokunmatik ekranı

* Tüm kısımlarda epilasyon için erkek ve kadın seçimi

*İsteddiğiniz herhangi bir dil

*Ücretsiz logo hizmeti

*özelleştirilmiş ekran hizmeti

OEM / ODM Hizmeti, İsteddiğiniz herhangi bir stil, istediğiniz herhangi bir renk

Daha fazla detay danışmak için bekliyoruz!