



Diyot lazer epilasyon makinesi.

- * Pigmentasyon yok. Her türlü cilt için uygundur;
- * Her türlü cilt için uygundur;
- * Güvenli ve Hızlı.
- * Uluslararası Epilasyon Altın Standardı;
- * Optimum lazer dalga boyu;
- * Uzun lazer darbe genişliği (10ms ila 800ms);

Sap sadece 350g ağırlığında! 15*20mm, 12*35mm yüz ve vücut tüy alma çözümü!

Handle display Handle color optional



Cooling effect

Fast cooling, more comfortable treatment process

weight **450g**

The handle weighs only 450g, making the treatment process easier



12*20mm



12*35mm



12*20mm



12*35mm

Soğutma sistemi:

Eşsiz Dual-TEC soğutma sistemi,


makinenin tüm gün çalışmasını sağlamak için en etkili, 24 saat kesinti yok.



Just One minute!
Quick cooling down to **-25°C**



Three Waves lazer, 755nm 808nm ve 1064nm'yi birleřtirir, tüm cilt ve t y tipleri tedavisine uygundur.
Beyaz ten (ince/altın renkli t yler) epilasyon i in 755nm.
Sarı (doęal) cilt epilasyonu i in 808nm.
Siyah cilt (siyah t y) epilasyon i in 1064nm.



Smayer
Shandong Smayer Electronics CO.,LTD




ALEX 755nm
For white skin
 (fine, golden hair removal)




SPEED 810nm
For yellow neutral skin
 (brown hair removal)




YAG 1064nm
For black skin
 (black hair removal)



Treatment Comparison





Ürün Açıklaması

Lazer dalga boyu/tipi	Buz platin diyot lazer epilasyon makinesi fiyat lazer 755/808/1064
Güç	3000W;
Lazer enerji çıkışı	0-150J/cm2 (ayarlanabilir)
lazer darbe genişliği	10-800ms(ayarlanabilir);
Darbe çıkış frekansı	1-10Hz;
nokta boyutu	12*35mm²/12*20mm² seçeneği
Operatif LCD Arayüzü	10.4—12 TFT Gerçek Renkli LCD dokunmatik ekran
Soğutma sistemi	SuhavaTEC kondansatörü
Lazer çubuğu:	10 veya 12 veya 16 ADET çubuk seçeneği
Paket Boyutu:	115*59*61cm

Profesyonel OEM, ODM hizmeti

- Makineniz için istediğiniz herhangi bir rengi yazdırın, sizin ve müşterinizin favorisi olmasını sağlayın.
- Logonuzu makine kabuğuna yazdırın ve hoş geldiniz arayüzü olarak sisteme ekleyin. Dünyada ayrıcalıklı hale getirin.
- Sizin ve müşterinizin ihtiyacına göre herhangi bir dili makine sistemine ekleyin.
- Kiralama işini yapmak için Uzaktan Kiralama Sistemini makineye ekleyin.
- Size özel makine kabuğu tasarlayın, pazarda kendi markanızı oluşturun.
- Yeni arayüz ve makine sistemi tasarlayın, sizin ve müşterileriniz için en uygun hale getirin.
- Sizi ve müşteri talebinizi karşılamak için en yeni teknolojiyi geliştirin.

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,