



**Küresel olarak erişilebilir dövme silme makinesi, 5 kafa dövme silme sistemi ile taşınabilir pikosaniyelik dövme silme makinesi**  
15 yıllık güzellik enstrümanı üretimi ve satışı üreticileri  
Güzellik cihazları CE/FDA sertifikasına sahiptir  
24-48 saat teslimat  
Küresel olarak erişilebilir

Pikosaniye lazer dövme silme 532 755 1320 1064nm

q switch nd yag lazer dövme silme makinesi

## Ürün Açıklaması

# Picosecond new upgrade

The maximum energy, the best effect

Smallest size

Rational design

5 treatment heads, detachable and rotatable outer wire design  
a solution to a variety of skin problems



## Zanaatkâr kalitesi, Uç detayları yansıt Akılcı tasarım

1. Ürün yeni bir görünüme sahiptir ve esas olarak sıcak bir model olarak satılmaktadır.
2. Ayarlanabilir tutamak braketi, güçlü ve dayanıklı
3. Kaymaz sap, ergonomik tasarım
4. Uzatılmış tedavi bağlantı tüpü



It's different!

How is it different?



### En küçük boyut

1. Tıbbi ekipmanın temel bileşenlerini benimseyin. Makinenin boyutu daha küçüktür.
2. Sıradan makinelerden daha düşük sınır ötesi nakliye.
3. Sap daha küçüktür ve kullanımı daha uygundur

### Kulplar Hakkında

## How is it different?



### **5 tedavi başlığı, ayrılabilir ve dönebilen dış tel tasarımı**

1. 532: Renkli dövmeleri silin.
2. 755 petek başlık: yaşlılık lekelerini, çilleri ve kloazmayı gidermek için kullanılır. ciltte küçük hasar
3. Ayarlanabilir parametre 1064: dövme silme, kaş temizleme için
4. Ayarlanamaz parametre 1064: dövmeleri silmek ve kaşları temizlemek için kullanılır
5. 1320: geniş alan tedavisi, geniş nokta, hızlı tedavi hızı ve iyi etki



## Advantage

### The maximum energy, the best effect

Laboratory data shows that the laser rod reaches 2000mj.  
Precise calculation of laser value  
The aiming distance of the indicator light is 6-10cm

### 5 treatment heads

Detachable and rotatable outer wire design

532: Remove colored tattoos.

755:honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin


Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing

1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows

1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect

## Etki karşılaştırması

# Working Principle



## TREATMENT HEADS



532: Remove colored tattoos.



755 honeycomb head: used to remove age spots, freckles, and chloasma. little damage to skin



Adjustable parameter 1064: for tattoo removal, eyebrow clearing



1064: used for removing tattoos and clearing eyebrows



1320: large area treatment, large spot, fast treatment speed and good effect

## Product Features



Tattoo removal

Eyebrow embroidery removal

Freeline removal

Eyeline removal

Whitening

Skin rejuvenation

Lipline removal

Pigment treatment

### **Maksimum enerji, en iyi etki**

1. Laboratuvar verileri, lazer çubuğunun 2000mj'ye ulaştığını gösteriyor.
2. Lazer değerinin hassas hesaplanması
3. Gösterge ışığının nişan alma mesafesi 6-10 cm'dir.


### **Ürün Parametreleri**

1064nm

## Precise Calculation Laser Value

The aiming distance of the indicator light is 6-10cm

6-10cm



You think you can. you can  
No one can stop me





Q-anahtarını deęiřtirmeden ithal tař Q-anahtarı kaset mekanizması, tüm katı lazer.  
Dövme silme. Kař, göz çizgisi, dudak çizgisi ve vücudun dięer bölgelerindeki siyah, mavi, kahverengi ve kırmızı dövme pigmentlerini çıkarın Doğum lekesini, otas nevus ve dermal benekleri çıkarın Anında patlatma yüksek lazer teknolojisi, uluslararası üretim standardı, teknik test kesinlikle.  
Çeřitli cilt sorunlarına çözüm.




# Treatment **Effec**

Tattoo removal

Nevus Ota removal

Eye brow and eyeliner removal

Lipline removal



Original pigment

Traditional laser

Picosecond Laser



## Ekran görüntüsü

10 inç gerçek renkli büyük dokunmatik ekran


Süper havalı dokunuş Deneyimi

Seçtiğiniz için 6 dil, Özel dil eklenebilir

Parametreyi ayarlamak, enerji/fren/zaman kapsamını dahil etmek gibi OEM hizmeti kabul edilir

# Screen Image

The display screen is clear at a glance and easy to operate



**10** inch true color big touch screen. Super cool touch Experience.  
Special language can be added according to your actual requirements.  
Your logo also can be added on diode laser screen.


# Picosecond new upgrade

The maximum energy, the best effect

Smallest size

Rational design

5 treatment heads, detachable and rotatable outer wire design  
a solution to a variety of skin problems



|              |                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------|
| teknoloji    | Pico ikinci lazer / Nd yag lazer                   |
| İşlev        | Dövme çil akne kaldırma / Blackface bebek tedavisi |
| Kulplar      | 5 Kafa                                             |
| dalga boyu   | 1064nm 532nm 1320nm 755nm                          |
| Tedavi alanı | Yüz Vücut Yüz Boyun Kollar Bacaklar...             |
| Sıklık       | 1-10HZ                                             |
| Gerilim      | 110V/220V 50-60Hz                                  |

## Neden bizi seçmelisiniz?

Güzellik makineleri üretiminde zengin deneyime sahip 15 yıllık üretici!

15 yıl Alibaba altın tedarikçisi

CE sertifikaları onaylı TUV sertifikaları onaylı Kişisel ısmarlama & OEM





**15 Years**  
Laser Beauty Decvice  
**Manuafactor**

Deneyimli üretici Güzellik ekipmanları üretiminde, Ar-Ge, tasarım, üretim ve satışı entegre etmede 15 yıldan fazla deneyime sahip bir fabrika ile işbirliği yapacaksınız. 126'dan fazla ülkeye ihracat yaptık, 60.000'den fazla kullanıcıyı destekledik, daha güvenilir ve daha profesyonel.

Profesyonel Ar-Ge ve en yeni teknoloji Profesyonel Ar-Ge ve teknik ekibimize güvenerek, ürünlerimiz yükseltilmeye devam edecek, en son teknolojilere sahip en yeni makinelere sahip olacaksınız ve her zaman sektörün ön saflarında yer alarak sizi güzellik sektöründe daha rekabetçi hale getireceksiniz.



# Our Showroom



Her türlü sertifika Aldığınız tüm güzellik makineleri CE, FDA, TUV, ISO 13485...vb. gibi yüksek kalite sertifikalarından geçmiştir.

Hangi ülke/bölgeden olursanız olun, makineleri yasal, güvenli ve etkin bir şekilde kullanabilirsiniz.

Mükemmel ODM/OEM hizmeti Marka gelişiminiz için güçlü bir garanti sağlamak üzere ücretsiz özelleştirme hizmetleri ve özel koruma alacaksınız. Makineleriniz piyasada benzersiz olabilir.

# CERTIFICATES



BV-France's most authoritative  
certification body BV Group certification



TUV-Germany's most authoritative  
certification body Rheinland certification



SGS-Switzerland's most authoritative  
certification body SGS certification



Italy ECM Certification



# ISO 13485

NQA medical system  
certification



# Production Process



Warehouse spare parts



Parts assembly



Precision machining



Handle fabrication



Product assembly process



Quality inspection  
of finished products



Product packaging

Garanti ve satış sonrası servis konusunda endişelenmenize gerek yok Tüm makineler iki yıllık garantiye ve ömür boyu bakıma sahiptir, profesyonel bir satış sonrası ekipten 24 saat çevrimiçi hizmet alırsınız. Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda satış sonrası ekibimizle iletişime geçebilirsiniz ve sorun en hızlı şekilde çözülecektir.

Tüm makinelerde ücretsiz eğitim Ücretsiz eğitim ve eğitim sertifikası alacaksınız. Eksiksiz ve anlaşılması kolay eğitim kursları alın. Ayrıca profesyonel güzellik uzmanları çevrimiçi rehberlik sağlayacaktır. Güzellik işiniz kolaylaşacak.

## Ürün paketlenme



# Packing

Safe and thoughtful packaging service



## Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board  
inside aluminum box**



## 3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service

# CONTACT US



## In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month