



DIODE LASER HAIR REMOVAL MACHINE

- SUPER ICE PAINLESS EXPERIENCE
- PERMANENT HAIR REMOVAL
- COMFORTABLE HAIR REMOVAL

1min} Fast and painless hair removal
One minute cooling -21°C



Large Spot Size

Quick and Comfortable

With large spot size of 1.2*3.5cm², for faster treatments and better patient experience.



TEC Plus

Continuous Contact Cooling

TEC is an advanced technology that continuously cools skin and facilitates range-controlled temperature throughout the entire treatment. Patients can now enjoy a completely pain-free, cool and comfortable experience throughout the session.

Halletmek

- *İthal altın lazer çubuk, 40 milyona kadar çekim
- *10 bar 1000W, 12 bar 1200W ve 16 bar 1600W yüksek güç seçenekleri
- * Seçenek için nokta boyutu 12*20mm, 15*25mm, 12*38mm
- *450g sap, hafif, ücretsiz hızlı kaydırma işlemi
- *Gösterge ışıklı, çalışma durumunu göstermek için (makine ve kulpta), güvenle kullanın


Handle Details

Three Wavelengths Work Togher




12*20mm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



12*35mm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser




Tüm Cilt Tiplerinde Güvenli Kullanım

- Açık ten için Alex 755nm
- Sarı cilt için Hız Diyotu 808nm
- Daha koyu ciltler için Uzun Darbe 1064nm

Working Principle

Triple wavelength laser work together

Suits for all skin and hair types



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)

Tedavi etkisi



Makine Programı

1. 12,4 inç büyük ekran, hızlı dokunma
2. Erkek ve dişi, 6 vücut parçası, 6 cilt tipi ayar akıllı yazılımı
3. 6 dil seçeneği, ana diliniz eklenebilir
4. Ücretsiz OEM program servisi(logo/sistem...)