

OEM / ODM Hizmeti

Herhangi bir stil, istediğiniz herhangi bir renk

Build more trusted partners

Our customers

60000+ CUSTOMERS

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs



CERTIFICATE

Obtained multi-way authoritative certification,
product testing certification, product patent authority,



Avantajlar

- * ABD veya Almanya Dilas ithal lazer bar.
 - * 40 milyondan fazla atış, 3 yıldan fazla yeni kolu değiştirmenize gerek yok.
 - * 808nm Tüm cilt tipleri kullanılabilir
 - * Yüksek güç: Seçenekler için YENİ 1200W /1800W kol
 - * Medikal sap nokta boyutu 12*24mm Veya 12*36mm, yüz ve vücut tüy alma çözümü!
 - * Soğutma sistemi: Eşsiz Dual-TEC soğutma sistemi, makinenin tüm gün çalışmasını sağlamak için en etkili, 24 saat kesintisiz çalışma.
 - * Uzun ömür: 40 milyon çekim
- Kol Ekranı

12*24mm or 12*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...



Ücretsiz seçim için 1200w, 1800w büyük güç
12*24 veya 12*36 mm punto ölçüsü
*350g Medikal tutamak, hafif, ücretsiz hızlı slayt tedavisi

* Çalışma durumunu göstermek için gösterge ışığı ile (makine ve kol üzerinde), güvenle kullanın



soğutma

* makineyi çalıştırın, hemen soğutun, hemen epilasyon yapın

- * iyi soğutma, daha uzun sap ömrü
- * gerçek buz ağrısız epilasyon etkisi

Tedavi Etkisi

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

Makine Programı

1. 14 inç büyük ekran, hızlı dokunma
2. Erkek ve dişi, 6 vücut parçası, 6 cilt tipi ayar akıllı yazılımı
3. 6 dil seçeneği, ana diliniz eklenebilir
4. Ücretsiz OEM program servisi (logo/sistem...)

5. OEM / ODM Hizmeti

- >>OEM your own machine body
- >>OEM your own program software
- >>OEM pretty machine colors
- >>Print your LOGO on machine body and screen
- >>R & D team and Quality inspection Show

6.Sertifika Görüntüsü

Ar-Ge tasarımı Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'dan tasarım ve geliştirme ekipleri. Standart üretim hattı. Sertifikalı ve test edilmiş olgun üretim hattı ve kalite kontrol ekibi. En çok önemseydiğimiz şey, yüksek kaliteli ürünlerin işbirliğini sürdürmek için standart olmasıdır.

Ürün Parametreleri

modeli	808V19
Lazer Tipi	Almanya/ABD ithal, 12 çubuk, 18 çubuk
Görüntülemek	14 inç 4K dokunmatik ekran
dalga boyu	808 mm veya 755 mm 808 mm 1064 mm
atışlar	20-40 milyon atış
Enerji	10~150 j/cm ² , ayarlanabilir
Sıklık	1-10HZ
Soğutma	Yarı iletken soğutma sıcaklığı ayarlanabilir Yüksek Hızlı Çift TEC soğutmaHava ve Yakın Su Dolaşımli Arıtma kafası
Güç	3500W
nokta boyutu	Seçim için 12*24mm veya 12*36mm
Gerilim	Seçim için 110V/ 60HZ veya 220V/50HZ
Net ağırlığı	95kg
Brüt ağırlık	105Kg
makine boyutu	53*40*105cm
Kutu boyutu	125*56*70.4

Ürün paketleme

Teslimat süresi	Ödeme yapıldıktan sonra 3-7 iş günü
teslimat yolu	hava, DHL, TNT, Fedex veya teslimat acentesi ile
Teslimattan önce	video ve resimleri test etme
Teslim sonrası	Garanti: 2 yıl, kusursuz satış sonrası hizmet sunar
paket	İçinde Köpük ve Dışında Tekerlekler bulunan Alüminyum Kutu

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

