

# 14 years manufacturer

with rich experience in producing beauty machines!

- \* Spot size 12\*24mm, 12\*36mm, for option
- \* Medical handle, light weight, free quick slide treatment
- \* can selected Parameters for different skin tones
- \* 3in1 handle, Alex755nm + speed808nm + yag1064nm, multiple laser wavelengths and technologies

[LEARN MORE](#)

## Avantajlar

- \* ABD veya Almanya Dilas ithal lazer bar.
- \* 40 milyondan fazla atış, 3 yıldan fazla yeni kolu değiştirmenize gerek yok.
- \* 3 dalga 1064nm 808nm 755nm, 3'ü 1 arada tüm cilt tipleri kullanılabilir
- \* Yüksek güç: Seçenekler için YENİ 1000W/ 1200W /1600W kol
- \* Medikal sap nokta boyutu 12\*24mm, 12\*36mm, yüz ve vücut tüy alma çözümü!
- \* Soğutma sistemi: Eşsiz Dual-TEC soğutma sistemi, makinenin tüm gün çalışmasını sağlamak için en etkili, 24 saat kesintisiz çalışma.
- \* Uzun ömür: 40 milyon çekim

## 1.Kol Ekranı

Ücretsiz seçim için 1200w, 1800w büyük güç

12\*24 veya 12\*36 mm punto ölçüsü

\*350g Medikal tutamak, hafif, ücretsiz hızlı slayt tedavisi

\* Çalışma durumunu göstermek için gösterge ışığı ile (makine ve kol üzerinde), güvenle kullanın



## 2. Soğutma

- \* makineyi çalıştırın, hemen soğutun, hemen epilasyon yapın
- \* iyi soğutma, daha uzun sap ömrü
- \* gerçek buz ağrısız epilasyon etkisi

# 12\*24mm or 12\*36mm handle

Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...




### 3. Tüm Cilt Tiplerinde Güvenlik Kullanımı

1. Açık ten için Alex 755nm

Sarı cilt için 2.Speed Diode 808nm

3. Daha koyu ciltler için Uzun Darbe 1064nm



**More powerful energy absorption** by the melanin chromophore, making it odeal for the widest range of hair types and color  
 - especially light-colored and thin hair

**Deep penetration of the hair follicle with high average power** with high repetition rate for fast treatment. moderate melanin absorption level making it safe for darker skin types.  
 ideal for treating the arms, legs, cheeks and beard.

**low melanin absorption, focused solution for darker skin types.** Offers the deepest penetration of the hair follicle, embedded hair in areas as the scalp, armpit, and pubic area.

## Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment



## Hair removal comparison

The real picture taken by the customer

Different parts of men and women, as well as different skin colors can have very good hair removal results, they all get a permanent and painless hair removal experience



Before



After Treatment

### 4.Makine Programı

1. 14 inç büyük ekran, hızlı dokunma
2. Erkek ve dişi, 6 vücut parçası, 6 cilt tipi ayar akıllı yazılımı
3. 6 dil seçeneği, ana diliniz eklenebilir
4. Ücretsiz OEM program servisi(logo/sistem...)

### 5. OEM / ODM Hizmeti

- >>OEM your own machine body
- >>OEM your own program software
- >>OEM pretty machine colors
- >>Print your LOGO on machine body and screen
- >>R & D team and Quality inspection Show

### 6.Sertifika Görüntüsü

# Build more trusted partners

## Our customers

60000+ CUSTOMERS

## OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs



## CERTIFICATE

Obtained multi-way authoritative certification,  
product testing certification, product patent authority,



### 7. Ürün paketleme

Teslimat süresi	Ödeme yapıldıktan sonra 3-7 iş günü
teslimat yolu	hava, DHL, TNT, Fedex veya teslimat acentesi ile
Teslimattan önce	video ve resimleri test etme
Teslim sonrası	Garanti: 2 yıl, kusursuz satış sonrası hizmet sunar
paket	İçinde Köpük ve Dışında Tekerlekler bulunan Alüminyum Kutu

**Daha fazla ayrıntı için lütfen bizimle iletişime geçin!  
24 saat çevrimiçi!!**