



Diyot lazer epilasyon makinesi.

- * Pigmentasyon yok. Her türlü cilt için uygundur;
- * Her türlü cilt için uygundur;
- * Güvenli ve Hızlı.
- * Uluslararası Epilasyon Altın Standardı;
- * Optimum lazer dalga boyu 808nm veya 7558081064nm;

350g

Ultra light handle



12×36mm

Handle

1800W diode laser hair removal




12×24 mm

Handle

1200W diode laser hair removal

Three Waves lazer, 755nm 808nm ve 1064nm'yi birleştirir, tüm cilt ve tüy tipleri tedavisine uygundur.

Beyaz ten (ince/altın renkli t yler) epilasyon i in 755nm.
Sarı (do al) cilt epilasyonu i in 808nm.
Siyah cilt (siyah t y) epilasyon i in 1064nm.




ALEX 755nm
For white skin
(fine, golden hair removal)




SPEED 810nm
For yellow neutral skin
(brown hair removal)



YAG 1064nm
For black skin
(black hair removal)



Treatment Comparison



modeli	diyet lazer platin
Lazer Tipi	Almanya/ABD ithal12 çubuk, 15 çubuk
Görüntülemek	14 inç 4K dokunmatik ekran
dalga boyu	755nm 808nm 1064nm
çekimler	40 milyon atış
Enerji	10~150 j/cm2, ayarlanabilir
Sıklık	1-10HZ
Soğutma	TECHavaSu Soğutma
Güç	3500W
nokta boyutu	Seçim için 12*24mm/12*36mm
Gerilim	Seçim için 110V/ 60HZ veya 220V/50HZ



15 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

Make your beauty business easier

15 yıllık entegre üretim ve pazarlama kimyasal tesisi için sorunsuz satış sonrası hizmetimiz var:

Müşterilerimizle aramızdaki uzun mesafeyi göz önünde bulundurarak, müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için,

Firmamız profesyonel bir teknik satış sonrası servis ekibi kurmuştur.

1) Teknisyenlerimiz herhangi bir makine sorununu zamanında çözecek ve 24 saat içinde sizin için belgeler hazırlayacaktır.

2) Bizimle telefon, çevrimiçi vb. yollarla da iletişime geçebilirsiniz.

3) Makine için eksiksiz eğitim belgeleri ve videolar sağlıyoruz.

Premium OEM Factories

High-performance manufacturing capacity
R&D capability for customization
Professional certifications and approvals



Profesyonel OEM, ODM Hizmetleri:

- Herhangi bir rengi yazdırın.
- Logonuzu ekleyin
- Makine sistemine herhangi bir dil ekleyin.
- Size özel makine kabuğu tasarlayın, piyasada kendi markanızı oluşturun.
- Yeni arayüz ve makine sistemi tasarlayın, sizin ve müşterileriniz için en uygun hale getirin.

Packing


Safe and thoughtful packaging seivice



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service

**Danışmaya ve işbirliğine hoş geldiniz
24 saat çevrimiçi hizmet!**