



1200W 1800W Sopran Titanium epilasyon makinesi

1. Tüm cilt ve saç tipleri için uygundur.
2. Kollar: Nokta boyutu 12*24mm, diğer 12*36mm
3. Hızlı tedavi: 1-10Hz frekans, Almanya ithal lazer çubukları.



Hava su kompresörlü soğutma
Buz hissi tedavisi, rahat ve ağrısız



Sopran Titanium epilasyon makinesinin kolu

- 1.12*24mm sap, yüz epilasyon ve diğer küçük yerler gibi vücudun küçük kısımlarında olabilir.
- 2.12*36mm sırt, kollar ve bacaklar gibi vücudun geniş kısımlarında kullanılabilir.....

Üçlü dalga boyu dahildir:755nm 808nm 1064nm

- 755nm açık ten epilasyonu için uygundur.
- Nötr cilt epilasyonu için uygun 808nm.
- 1064nm siyah cilt epilasyonu için uygundur.

Medical 1200W/1800W

50 Million Shots

USA / Germany Imported Laser Bar



755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)



YAG 1064nm

For black skin


(black hair removal)

10 bar 1200 W 15 bar 1800 W diyot lazer:

* Almanya Dilas ithal lazer bar. (En Yeni ve En Kaliteli Altın Lazer Çubuk)

* Atışlar: 20-50 milyon atış süresi

* 755 808 1064nm tüm cilt ve tüy stili epilasyon içindir



Ekran görüntüsü

- 1) Büyük boy: 14 inç renkli dokunmatik ekran kullanıldı.
- 2) Çoklu dil: üç çeşit cilt tipi seçeneği, kullanımı kolay.
- 3) OEM hizmeti: logonuz makine ekranına ücretsiz olarak eklenebilir, özel dilinizi kabul edin.

Daha fazla ürün bilgisi için lütfen bizimle iletişime geçin!

24 saat çevrimiçi