

New Machine

“

**High power diode laser
with nice cooling technology
for hair removal with painless!**

”




- *Acısız epilasyon için güzel soğutma teknolojisine sahip 1800w Yüksek güçlü diyot lazer!
- * Diyot lazer, ışığın cilde daha derine nüfuz etmesini ve diğer lazerlerden daha güvenli olmasını sağlar. Cildin epidermisindeki melanin pigmentini önleyebildiği için, 6 çeşit cilt tipindeki tüm renkli tüylerin kalıcı olarak alınması için kullanabiliriz.
- * Yüz,kol,koltukaltı,göğüs,sırt,bikini,bacaklar gibi bölgelerdeki istenmeyen tüyler için uygundur...Ayrıca cilt yenileyici özelliği vardır.
- * Frekans 1-10HZ.hızlı tedavi!!! Hızlı ve kalıcı epilasyon için makine. Ağrısız!!



755 nm



808 nm




1064 nm



755 nm for white skin (fine, golden hair removal);



808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);



1064 nm for black skin (black hair removal)

Kol ekranı

- 1.Üç dalga boyunda diyet lazer.
2. Alman veya ABD'den ithal edilen altın lazer çubukları, 40.000.000 daha uzun ömür.
- 3.Güvenli, Hızlı, Ağrısız, kalıcı
4. Tüm cilt ve saç stili epilasyon için
- 6 cilt rengine sahip 5.14.0 inç gerçek renkli dokunmatik ekran.


Handle Details

Three Wavelengths Work Togher




12*20nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



12*35nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



3 Waves lazer, 755nm 808nm ve 1064nm'yi birleřtirir, tüm cilt ve t y tipleri tedavisi i in uygundur.

Beyaz ten (ince/altın renkli t yler) epilasyon i in 755nm.

Sarı (doęal) cilt epilasyonu i in 808nm.

Siyah cilt (siyah t y) epilasyon i in 1064nm.

For all skin types

Triple wavelength laser work together

755
nm

808
nm

1064
nm

755nm/808nm/1064nm

755nm
808nm
1064nm

Laser hair removal treatment theory



Hair active growth
phase(3-6years)



laser treatment



Transition phase
(1-2weeks)



Resting phase
(1-2 weeks)



Return to growth
phase

Ürün Parametreleri







modeli	808V29
Lazer Tipi	808nm diyot lazer veya 755/808/1064nm 3 dalga kombine
Görüntülemek	14 inç 4K dokunmatik ekran
dalga boyu	755/808/1064
atışlar	20-40 milyon atış
Enerji	10~150 j/cm2, ayarlanabilir
Sıklık	1-10HZ
Soğutma	kompresörhavası
Güç	3500W
nokta boyutu	Seçim için 12*24mm veya 12*36mm
Gerilim	Seçim için 110V/ 60HZ veya 220V/50HZ
Net ağırlığı	95kg
Brüt ağırlık	105Kg
makine boyutu	53*40*105cm

Kutu boyutu

125*56*70.4

Before and After



Before



After



Before



After



Before



After



Before



After

Ağrısız epilasyon, yan etki yok! Cildinizi ipeksi ve çekici hale getirin!

İşletim sistemi

- * 14.0 inç ekran
- * çoklu dil sistemi
- * Çalıştırması kolay operasyon becerileri ve öğretim hizmetleri sağlar
- *Screen üzerinde ücretsiz logo ve dil özelleştirilebilir

Custom Section

LOGO design



SYSTEM design



Özel logo ekranınızı ihtiyaçlarınıza göre özelleştirebilirsiniz.

Our customers

60000+ CUSTOMERS



102

Countries

OEM/ODM

Customize the machine according to customer needs

CERTIFICATE



PACKING

Safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention
collision bubble

Two- year warranty for machine
handle as consumable,
one-year warranty

Tight packaging

Training:
(video +manual+online service)
can keep you operate it easily



3-5 business days
delivery

professional guide:
24 hours professional online
customer service