

Avantajlar

1.3 dalga



Large Spot Size

Quick and Comfortable

With large spot size of 1.2*3.5cm², for faster treatments and better patient experience.

TEC Plus

Continuous Contact Cooling

TEC is an advanced technology that continuously cools skin and facilitates range-controlled temperature throughout the entire treatment. Patients can now enjoy a completely pain-free, cool and comfortable experience throughout the session.



Halletmek

* İthal altın lazer çubuğu 40 milyon

*10bar **1000W**, 12 çubuk **1200W** Ve 16 bar **1600W** yüksek po seçenekler * Nokta boyutu 12*20mm, 15*25mm, 12*38mm seçenek için

*450g kolu, hafif, ücretsiz hızlı slayt tedavisi

* Çalışma durumunu göstermek için gösterge ışığı ile (makine ve kol üzerinde), güvenle kullan


Handle Details

Three Wavelengths Work Togher




12*20nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



12*35nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



Güvenli Kullanım Tüm Cilt Tiplerinde

Alex 755 nm için **açık ten**


Hız Diyotu 808nm için **sarı cilt**

Uzun Darbe 1064nm için **koyu cilt**

Working Principle


Triple wavelength laser work together

Suits for all skin and hair types



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)

Tedavi etkisi





Makine Programı

1. 12,4 inç büyük ekran, hızlı dokunma
2. Erkek ve dişi, 6 vücut parçası, 6 cilt tipi akıllı yazılım ayarlama
3. 6 dil seçeneği, sizin anadil eklenebilir
4. Ücretsiz OEM program hizmeti (logo/sistem...)

Ü
a
z
e
n
B
u
z
e
p
i
l
a
s
y
o
n
m
a
k
i
n
e
s
i

A
l
m
a
n
y
a
)
A
B
D
i
t
h
a
l
,
8
b
a
r
,
1
b
a
r
,
1
2
b
a
r
,
1
6
b
a
r

7
5
5
n
m
8
8
n
m
1
6
4
n
m
1
W
1
6
W
G
ü
c
ü
&