



1. Üç dalga boyunda diyot lazer.
2. Alman veya ABD'den ithal edilen altın lazer çubukları, 40.000.000 daha uzun ömür.
3. Güvenli, Hızlı, Ağrısız, kalıcı
4. Tüm cilt ve saç stili epilasyon için
5. 6 cilt rengine sahip 5.14.0 inç gerçek renkli dokunmatik ekran.
6. İki model seçilebilir, tek kulplu veya çift kulplu



Süper iyi soğutma sonuçları sağlamak için bu makinenin içindeki en gelişmiş TEC soğutma sistemi.


24 saat çalışma süresi. Safir malzeme. Gerçek Ağrısız deneyim!

One minute cooling -21°C

Best **TEC Cooling** system hair remover laser



- 1) 10 bar/ 12 bar/ 16 bar, 10-40 milyon atış.
- 2) Hızlı epilasyon için büyük nokta 12*20mm / 12*35mm.
- 3) Ağrısız epilasyon için donmuş buz soğutma safir kristal.
- 4) Almanca'dan ithal edilen yüksek kaliteli altın lazer çubuğu.
- 5) Tedavisi kolay 350g kadar düşük tıbbi sap.



1 minute
and you're done

35mm {

FASTER



Ekran sistemi



1. 14 inç büyük dokunmatik ekran, insanlaştırılmış tasarlanmış.
2. Erkek/dişi, vücut parçaları, seçenek için 6 cilt tipi.
3. 6 dil sistemi, ana dil ne istersen.
4. Ücretsiz OEM program servisi(logo/sistem...)

lazer çubuğu	Almanya/ABD ithal, 8 bar, 10 bar, 12 bar, 16 bar
dalga boyu	755nm 808nm 1064nm/ veya tek 808nm
Enerji	0-150J/cm ²
Sıklık	1-10 hz
Darbe genişliği	40-800ms
Operatif LCD Arayüzü	14.0 TFT Gerçek Renkli LCD dokunmatik ekran
Soğutma sistemi	Yarı iletken soğutma sıcaklığı ayarlanabilir Hava ve Yakın Su Devresi Arıtma başlığı
Güç	4000W
Elektrik kaynağı	220V/50HZ veya 110V/60HZ
NW / GW	62kg/78kg

Standardized production



Professional Production R & D Sales Department



Mass production of various styles



- >>OEM your own machine body.
- >>OEM your own program software.
- >>OEM pretty machine colors.
- >>Print your LOGO on machine body and screen.

Custom Section


CASE design



LOGO design



SYSTEM design



Sertifika Görüntüleme

CERTIFICATE DISPLAY

