

NEW PRODUCT

D10

Portable Hair Removal Machine

-Convenient and efficient hair removal-



Kalıcı lazer epilasyon diyet lazer epilasyon makinesi
Almanya 755 808 1064 diyet lazer diyet ipl lazer epilasyon

Product details

Ultra-thin large screen, cool light strip



Avantajlar

- * ABD veya Almanya ithal lazer çubuğu 10 bar/15 bar
- * 50 milyondan fazla atış, 3 yıldan fazla yeni kolu değiştirmenize gerek yok.
- * 3 dalga 1064nm 808nm 755nm, 3'ü 1 arada tüm cilt tipleri kullanılabilir



Working Principle

Suits for all skin and hair types



12*20nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



- **755nm for white skin** (fine, golden hair removal)
- **808nm for yellow neutral skin** (brown hair removal)
- **1064nm for black skin** (black hair removal)

Ürün Açıklaması

Mini Portable

The net weight of the handle is
about equal to one iphone

285g



Ergonomic handle
It's not tiring to take off

Kulp Hakkında

Ücretsiz seçim için 1200W/1800W büyük güç

12*24 veya 12*36mm nokta boyutu

*285g Medikal tutamak, hafif, ücretsiz hızlı slayt tedavisi

* Çalışma durumunu göstermek için gösterge ışığı ile (makine ve kol üzerinde), güvenle kullanın

1 dakikada hızlı buzlanma, rahat ve ağrısız tedavi deneyimi

What can **we do** in **1 MINUTE**

Time for a cup of instant coffee,
the handle can quickly frost.





800/1000/1200/1600W

50 Million Shots

USA / Germany Imported Laser Bar

755nm+808nm+1064nm



ALEX 755nm

For white skin

(fine, golden hair removal)



SPEED 810nm

For yellow neutral skin

(brown hair removal)



YAG 1064nm

For black skin

(black hair removal)

7558081064nm, tüm cilt tiplerinde kalıcı epilasyon için uygundur




Before



After



Before



After




Before



After



Before



After

Product parameters



Device Name	Diode Laser Machine
Model Number	Diode Laser D10
Wavelength	755+808+1064nm Technology
Screen size	12inch 4K-HD screen
Lifetime	50 Million shots
Pulse Duration	10-300ms
Laser Bar	100w for each one America Coherent Laser Bar
Frequency	1-10hz
Spot size	12x20mm Spot Size
Energy	1-150J
Cooling System	TEC cooling circulation
Power Of Machine	2500W
Voltage	AC220V 50HZ/60HZ
Demension of machine	380mm*460mm*300mm
Package	Aluminum box
Warranty	2 years for machine 1 year for handle

Packing

safe and thoughtful packaging seivice



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:
24 Hours Professional online customer service,

7*24 saat çevrimiçi hizmet!
Danışmaya hoş geldiniz!