

**New  
arrivals**

**EXFU**

**SIMPLE . SAFE . ENJOY**  
New experience of hair removal



**Satılık! FDA onaylı tıbbi ağrısız ve kalıcı klinik epilasyon tedavisi makinesi**

**Avantajlar**

- \* ABD veya Almanya ithal lazer çubuğu 10 bar/15 bar
- \* 50 milyondan fazla atış, 3 yıldan fazla yeni kolu değiştirmenize gerek yok.
- \* 3 dalga 1064nm 808nm 755nm, 3'ü 1 arada tüm cilt tipleri kullanılabilir



# EXFU VIOLIN Portable Hair Removal Laser



Simple • Safe • Enjoy  
Redefine hair removal equipment



one-button start



Ice hair removal



super power



40million shine

## Ürün Açıklaması

# Ingenious details I am better than others

Product detail  
layout



## Surround light strip

Cool lighting effect  
not dazzling



## Newest design handle 0.31kg

One minute cooling  
Customizable glowing logo



## One-of-a-kind styling

Ingenious production  
focus on details



## **Kulp Hakkında**

Ücretsiz seçim için 1200W/1800W büyük güç

12\*24 veya 12\*36mm nokta boyutu

\*285g Medikal tutamak, hafif, ücretsiz hızlı slayt tedavisi

\* Çalışma durumunu göstermek için gösterge ışığı ile (makine ve kol üzerinde), güvenle kullanın

**1 dakikada hızlı buzlanma, rahat ve ağrısız tedavi deneyimi**



**Two colors, two spot sizes are optional**



Suitable for any unwanted hair on areas like face, arms, armpits, chest, back, bikini, legs...

7558081064nm, tüm cilt tiplerinde kalıcı epilasyon için uygundur




**ALEX 755nm**  
**For white skin**  
(fine, golden hair removal )



**SPEED 810nm**  
**For yellow neutral skin**  
(brown hair removal)



**YAG 1064nm**  
**For black skin**  
(black hair removal)



Modeli	Exfu diyot lazer
Lazer Tipi	Almanya/ABD ithal, 8---12 bar, 800W---1200W
Görüntülemek	14 inç 4K dokunmatik ekran
dalga boyu	808nm veya 755nm 808nm 1064nm
atışlar	50 milyon atış
Enerji	10~150 j/cm2, ayarlanabilir
Sıklık	1-10HZ
Soğutma	Yarı iletken soğutma sıcaklığı ayarlanabilir Yüksek Hızlı Çift TEC soğutmaHava ve Yakın Su Dolaşımli Arıtma kafası

Güç 3500W  
nokta boyutu Seçim için 12\*24mm veya 12\*36mm  
Gerilim Seçim için 110V/ 60HZ veya 220V/50HZ

diyot lazer 755 808 1064

diyot lazer epilasyon makinesi

808nm diyot lazer

808nm diyot lazer epilasyon makinesi

808nm diyot lazer üreticisi

**7\*24 saat çevrimiçi hizmet!**  
**Danışmaya hoş geldiniz!**