

MLKJ

# CUSTOMER SERVICE

15 YEARS FACTORY, 2 YEARS WARRANTY, 102 COUNTRIES, 60,000+ CUSTOMERS.

MLKJ—MAKE YOUR BEAUTY BUSINESS EASIER



15 years factory



2 years warranty



102 COUNTRIES



2 years warranty




14 inch  
Screen Size



3000W  
Input power



1-10HZ  
Frequency



755nm 808nm 1064nm  
Wavelength

- >>Machine 14-inch large screen
- >>3000W machine Güç to ensure the treatment effect
- >>1-10HZ fast Sıklık and 15x25mm nokta boyutu ensures faster, smooth and effective treatment
- >>808 single wave or 755nm/808nm/1064nm perfect triple dalga boyus
- >>Easy to operate Data Base system,can do the treatment by man mode and women mode, ayrıca farklı

vücut parçası. Yeni operatör için güvenli bir parametre sağlamak için

>> Long life time More than 40 millions çekim gold laser diode module, anti high temperature.

**350g** lightweight **handle**, more ergonomic

Available in **black or white**



**Sap, tedavi için uygun olan sadece 350g ağırlığındadır.**

>>12 pieces or 16 pieces Germany Dilas original laser bars,600/800W/1200W power is capable to meet all demands of hair removal on the whole body;



>>1-10Hz fast frequency and 15x25mm spot size ensures faster, smooth and effective treatment;  
>Super sapphire touch Soğutma system ensures painless and comfortable treatment;

## Hair removal principle



Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area

Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal

Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth



755 nm for white skin (fine, golden hair removal );



808 nm for yellow neutral skin (brown hair removal);



1064 nm for black skin (black hair removal)

**Uzun yaşam süresi 20-40 milyon çekim**

Hız 808nm: Tüm saç tipleri için altın standart dalga boyu

Alex 755nm: Sarı saçlar, ince saçlar için özel etkilidir

Uzun Darbe 1064nm: Koyu, bronzlaşmış cilt için özel etkili en iyi kalite ipl shr opt lazer / nd yağ / alexandrite lazer epilasyon makinesi fiyatı








|              |   |
|--------------|---|
| modeli       | 808V27- diyot lazer                         |
| Lazer Tipi   | 808nm diyot lazer veya 755/808/1064 3 dalga |
| Görüntülemek | 14 inç dokunmatik ekran sistemi             |
| Wavelength   | 808nm/7558081064                            |
| shots        | 20-40 milyon atış                           |
| Enerji       | 10~150 j/cm <sup>2</sup> , ayarlanabilir    |
| Frequency    | 1-10HZ                                      |
| Cooling      | Çift TEC soğutma                            |
| Power        | 3000W                                       |
| Spot size    | 12*35mm veya 12*20mm seçim için             |
| Gerilim      | Seçim için 110V/60HZ veya 220V/50HZ         |

### **Şirket Profili**

1. Weifang Mingliang şirketi 15 yıllık güzellik ekipmanları üretim tecrübesine sahiptir. güzellik enstrümanında.



102 ÷lkeye satıldı ve dñnya apında 600000'den fazla kuruma hizmet veriyor G÷zellik iřini kolaylařtırın.



2. Destek makine kabuęu OEM □ Makine sistemi OEM □ kendi logonuzu ekleyebilirsiniz....

3. Profesyonel Üretim Ar-Ge departmanımız var. Alüminyum kutu paketleme makinesi, güvenlik koruması ile saęlam ve dayanıklıdır ve makinenizin eve güvenli bir şekilde ulaşmasına yardımcı olur!



# Packing

safe and thoughtful packaging sevice



## Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,  
one-year warranty.

**OEM&ODM service for distributor.**

## Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)  
Can Keep You Operate It Easily.



## 3-5 business days delivery

Professional guide:  
24 Hours Professional online customer service,

**Şimdi bize ulaşın  
24 saat çevrimiçi!**