



7558081064 Teknolojisi.

* Kalıcı epilasyonTüm Cilt Epilasyonu İçin Uygun

* 1 seans, %60 saç dökülmesi







DIODE LASER

755/808/1064nm diode laser, for all type skin hair removal, painless



ADVANTAGE

- **PAINLESS:** 755/808/1064nm diode laser for all type skin hair removal
- **FASTER:** Large area spot sliding operation
- **NO TRAUMA:** There is no trauma to skin tissue
- **SAFETY:** To avoid the light of the deputy to reduce the difficulty of operation



1. 755nm808nm1064nm teknolojisi tüm cilt ve tüylerin alınması için.
2. Saç köklerinin ürettiği ısı birikimi için etkilidir. Kalıcı ağrısız epilasyon.
3. Hemen hemen hiç cilt dağılması, cilde ve ter bezlerine zarar vermeme, iz bırakmama, herhangi bir yan etki oluşturmama
4. 3'ü 1 arada soğutma sistemi: Hava Soğutma Su Soğutma Kompresör Soğutma 3'ü 1 arada sistem.24 saat çalışma yeteneği



Fonksiyonu :

3 dalga aynı anda aynı kolda çalışır

Beyaz ten için 755nm (ince, altın rengi saç)

Sarı/nötr cilt için 808nm

Siyah için 1064nm (siyah saç)

Süper buz soğutma etkisi, ağrısız tedavi daha rahattır






1. 14 inç büyük dokunmatik ekran, insanlařtırılmıř tasarımı
2. Erkek/diři, vücut parçaları, seçenek için 6 cilt tipi.
3. İngilizceana diliniz.
4. Ücretsiz OEM program servisi(logo/sistem...)

The new **14-inch 4K** screen

Support system customization



Ayrıntılı özellikler

Öğ	Dikey 755nm808nm1064nm diyot lazer
lazer tipi	Diyot lazer, 10 bar, 12 bar, 16 bar
Her çubuğun gücü	100w
Ekran sistemi	14 inç gerçek renkli dokunmatik ekran
dalga boyu	808nm/755nm/1064nm
Spot Büyüklüğü	12*20mm² 12*35mm²
Lazer sap ömrü	Maks. 40.000.000 atış
Enerji	10-150 J/cm2 ayarlanabilir (isteğe bağlı 150J/cm2'ye kadar)
Nabız Süresi	10~400ms ayarlanabilir
Sıklık	1,0-10Hz;
Soğutma sistemi	TEC yarı iletken kondansatörhava yakın su sirkülasyonu
Kol Gücü	1000w/1200w/1600w
Makine Gücü	3500w
Elektrik kaynağı	220V/50HZ veya 110V/60HZ
kristal sıcaklığı	-20~5°C
makine sıcaklığı	24°C sabit sıcaklık
Güç gereksinimi	AC220V/110V 50~60Hz
Brüt ağırlık	80kg

Custom Section

LOGO design



SYSTEM design



Profesyonel OEM, ODM Hizmetleri:

- Herhangi bir rengi yazdırın.
- Logonuzu ekleyin
- Makine sistemine herhangi bir dil ekleyin.
- Size özel makine kabuğu tasarlayın, piyasada kendi markanızı oluşturun.
- Yeni arayüz ve makine sistemi tasarlayın, sizin ve müşterileriniz için en uygun hale getirin



15 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

Make your beauty business easier



15 Years
Laser Beauty Decvice
Manuafactor

Servisten sonra:

Müşterilerimizle aramızdaki uzun mesafeyi göz önünde bulundurarak ve müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için şirketimiz servis ekibinden sonra profesyonel bir teknoloji kuruyor.

1)Teknisyenimiz herhangi bir makine sorunu için zamanında çözüm sunacak ve belgeleri sizin için 24 saat içinde hazırlayacaktır.

2) Bize telefonla, çevrimiçi olarak da ulaşabilirsiniz.

3) Makine için tüm eğitim belgesini ve videolarını sunuyoruz.

Our Showroom



Production Process



Warehouse spare parts



Parts assembly



Precision machining



Handle fabrication



Product assembly process



Quality inspection
of finished products



Product packaging



Packing

Safe and thoughtful packaging service



Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board
inside aluminum box**



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service