



**V28: Diyet Lazer epilasyon makinesi**

- 1) Daha Güçlü, Daha Hızlı, Daha AkıllıTüy alma
- 2) Yeni 3D teknolojisi 755nm 810nm 1064nm
- 3) Daha güçlü 800/1000/1200/1600 watt, %40 daha hızlı



**Neden tüm g zellik salonları, g zellik uzmanları 808nm diyot Lazer epilasyon makinesini tercih ediyor?**

A) Daha g venli, ciltte ve ter bezlerinde yan etki yok, iz yok.

B) 755nm808nm1064nm, t m cilt tipleri i in uygundur, siyah cilt ve ince t yler kolayca tedavi edilebilir, her t r i in uygundur.

C) Uzun lazer geni li i, y ksek enerji, kıl k kleri i in etkilidir, ısı birikimi  retir, Kalıcı epilasyon.

 abuk! B y k nokta boyutu 12\*35mm, tedavi h zını, tedavi h zını ve verimlili ini sa layabilir.

E)G  l  so utma sistemi, anlık epidermal anestezi yapabilir, sırasında herhangi bir a rısız olmaz.

**Kulplar Hakkında**






24 saat aralıksız çalışabilir.



**Just One minute!**  
Quick cooling down to **-25°C**



# Treatment Comparison



## Ekran Görüntüleme Makinesi Programı

1. 14 inç büyük ekran, hızlı dokunma
2. Erkek ve dişi, 6 vücut parçası, 6 cilt tipi ayar akıllı yazılımı
3. 6 dil seçeneği, ana diliniz eklenebilir
4. Ücretsiz OEM program hizmeti (dil/logo/sistem/renk...)

# FREE LOGO SERVICE







**14 Years  
Laser Beauty Decvice  
Manuafactor**

- High Feedback **Top10 Supplier**
- **OEM & ODM SERVICE**



Ar-Ge tasarımı Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'dan tasarım ve geliştirme ekipleri.  
Sertifikalı ve test edilmiş olgun üretim hattı ve kalite kontrol ekibi ve standart üretim hattı.  
En çok önemseydiğimiz şey, yüksek kaliteli ürünlerin işbirliğini sürdürmek için standart olmasıdır.

**Certificate display**  
Certificate is the best guarantee for you



**Ürün Parametreleri**



|                                                                       |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| modeli                                                                | Diyot Lazer V28                           |
| Lazer Tipi                                                            | Almanya/ABD ithal, 10 bar, 12 bar, 16 bar |
| Görüntülemek                                                          | 14---15,6 inç 4K dokunmatik ekran         |
| dalgı boyu                                                            | 755nm 808nm 1064nm                        |
| çekimler                                                              | 40 milyon atış                            |
| Enerji                                                                | 10~150 j/cm2, ayarlanabilir               |
| Sıklık                                                                | 1-10HZ                                    |
| Soğutma                                                               | TECHavaSu Soğutma                         |
| Güç                                                                   | 3500W                                     |
| nokta boyutu                                                          | 12*20mm/12*35mm seçim için                |
| Gerilim                                                               | Seçim için 110V/ 60HZ veya 220V/50HZ      |
| Net ağırlığı                                                          | 95kg                                      |
| Brüt ağırlık                                                          | 105Kg                                     |
| makine boyutu                                                         | 45*52*110cm                               |
| Kutu boyutu                                                           | 56*70.4*125cm                             |
| Teslim süresi: ödeme yapıldıktan sonra 3-7 iş günü                    |                                           |
| Teslimat yolu: hava yoluyla, DHL , TNT , Fedex veya teslimat acentesi |                                           |
| Teslimattan önce: video ve resimlerin test edilmesi                   |                                           |
| Teslimat Sonrası Garanti: 2 yıl, kusursuz satış sonrası hizmet sunun  |                                           |
| <b>Pac kral ve nakliye</b>                                            |                                           |



# Packing

Safe and thoughtful packaging service



## Tight packaging

The machine shall be made of waterproof materials and packaged

**Anti collision foam board  
inside aluminum box**



## 3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service

# CONTACT US



## In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month