



Tıbbi CE, ISO13485'i ciddi şekilde geçti

İki yıllık garanti, sonsuza kadar bakım.

Satış ekibimiz, makineyi satın almadan önce profesyonel tavsiyelerde bulunacaktır.

Distribütörler için ücretsiz teknik eğitim mevcuttur.

Tüm alıcılar için operatör videosu mevcuttur.

Güncelleme için ücretsiz teknik.

Skype, Youtube'da video ve e-posta ile çevrimiçi destek.



Kulp Detayları

Lazer epilasyon makinesinin tedavisi

1. Tüm cilt ve saç tipleri için uygundur.
2. Kulplar: 1000W veya 1200W, bir spot boyutu 12*20mm, diğeri 12*35mm
3. Hızlı tedavi: 1-10Hz frekans, ABD ithal lazer çubukları.
4. Sürekli çalışma 12 saat: Havasubenzersiz 1200W TEC soğutma sistemi, sabit su sıcaklığını 24°C

kontrol eder, makinenin çalışmasını sağlar

Yazın dahi klimasız lazer epilasyon makinesi gün boyu kesintisiz

1000W veya 1200W veya 1600W Lazer epilasyon makinesi

One minute cooling -27°C

Best TEC Cooling system
hair remover laser



Titanyum Lazer epilasyon makinesinin kolu

1.12*20mm sap, yüz epilasyon ve diğer küçük yerler gibi vücudun küçük kısımlarında olabilir.

2.12*35mm, sırt, kol ve bacak gibi vücudun geniş bölgelerinde kullanılabilir

3. İthal ABD lazer yığını, güçlü enerji, en uzun kullanım ömrü ile. bu hat lazer epilasyon makinesinde en iyi lazer

350g lightweight handle, more ergonomic

Available in **black or white**




>>Germany Emitter, strong Enerji

>>1200W power of hair removal on the whole body;

>>1-10Hz fast Sıklık

>> Italy water pump, it can keep machine working 24 hours without stop.



755nm

More powerful energy absorption by the melanin chromophore, making it ideal for the widest range of hair types and color
- especially light-colored and thin hair

808/810nm

Deep penetration of the hair follicle with high average power with high repetition rate for **fast treatment**. moderate melanin absorption level making it **safe for darker skin types**. ideal for treating the arms, legs, cheeks and beard.

1064nm

low melanin absorption, focused solution for darker skin types. Offers the **deepest penetration** of the hair follicle, embedded hair in areas as the scalp, armpit, and pubic area.

Hair removal principle

Make Your Beauty Business More Easier



The laser selectively acts on the melanin in the hair follicle, destroying the hair-growing area



Natural hair loss, prevent regeneration, and achieve the purpose of hair removal




Hair removal also stimulates collagen regeneration, shrinks pores and makes skin firm and smooth

Lazer dört dalga boyu çıkışı içerir, geniş bir uygulama alanına sahiptir.

Kırmızıyı gidermede belirli bir terapötik etkiye sahiptir.

kan çizgileri, varisli damarlar, anti-inflamatuvar, epilasyon, beyazlatma ve cilt gençleştirme.



Ekran Sistemi



The new 14-inch screen is clear
easy to operate.



OEM/ODM SEVRICE

3D LOGO with luxurious texture.

Titanyum Lazer epilasyon makinesinin ekranı


- 1) Dokunmatik Ekran: 12,4 inç kullanımı kolaydır.
 - 2) Seçtiğiniz için 6 dil.
 - 3) Seçim için renk, ayrıca LOGO'nuz ekrana ve makine kabuğuna ücretsiz olarak konabilir
- | | |
|----------------------|---|
| modeli | titanyum lazer epilasyon makinesi |
| lazer tipi | titanyum lazer epilasyon |
| lazer çubuğu | 12 bar, 1200W, 10bar 1000W, ABD'den ithal |
| Ekran sistemi | 12 inç gerçek renkli dokunmatik ekran |
| Lazer saplı çekimler | 40 milyon kez |
| Energy | 10~150 j/cm ² , ayarlanabilir |
| Nabız Süresi | 40~800ms ayarlanabilir |
| Frequency | 1~10Hz |
| | TEC kondansatör 1200W |
| Soğutma sistemi | Hava ve yakın su sirkülasyonu
Yarı iletkenli tedavi başlığı
soğutma sıcaklığı ayarlanabilir |
| nokta boyutu | 12*20mm, 12*35mm |
| kristal sıcaklığı | -10~3°C |
| Güç gereksinimi | AC220/110V, 50/60HZ |

Custom Section


CASE design



LOGO design




SYSTEM design



Şirket Profili

OUR TEAM

There are more than 100 members of production team in our factory.





Mingliangkj hakkında:

Weifang Mingliangkj elektronik Co., Ltd (kısaltma: MLKJ) son derece profesyonel ve deneyimli bir g zellik  reticisidir.

 in'de ekipman, profesyonel  retim departmanımız, Kalite Kontrol departmanımız, Depolama departmanımız ve Satış ve Servisimiz var.

departman.  r nlerimiz salon, klinik ve evde yaygın olarak kullanılmaktadır. Avrupa, Kuzey Amerika, Asya dahil olmak  zere d nya  apında pazar ve yani.Firmamızın g zellik sekt r nde 13 yılı vardır ve  r nlerin kalitesine ve fiyatına dikkat edin.

 r n paketleme

- 1.Weifang Mingliangkj elektronik Co., Ltd (kısaltma:MLKJ)g zellik sekt r nde 15 yıldır
- 2.Profesyonel  retim Ar-Ge departmanımız var
- 3.Kalite Kontrol departmanı, Depolama departmanı ve Satış ve Servis departmanı.

PACKING

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention
collision bubble

Two- year warranty for machine
handle as consumable,
one-year warranty

Tight packaging

Training:
(video +manual+online service)
can keep you operate it easily



3-5 business days
delivery

professional guide:
24 hours professional online
customer service