



V26

Super comfortable experience  
Painless and permanent treatment result  
Suitable for all skin types and body areas

1. Üç dalga boyunda diyot lazer.
2. Alman veya ABD'den ithal edilen altın lazer çubukları, 40.000.000 daha uzun ömür.
3. Güvenli, Hızlı, Ağrısız, kalıcı
4. Tüm cilt ve saç stili epilasyon için
5. Cilt rengine sahip 5.14.0 inç gerçek renkli dokunmatik ekran.
6. İki model seçilebilir, tek kulplu veya çift kulplu

**Süper iyi soğutma sonuçları sağlamak için bu makinenin içindeki en gelişmiş TEC soğutma sistemi.**

**24 saat çalışma süresi. Safir malzeme. Gerçek Ağrısız deneyim!**



One minute cooling -21°C

Best **TEC Cooling** system  
hair remover laser

1)10 bar/ 12 bar/ 16 bar, 10-40 milyon atış.

- 2) Hızlı epilasyon için büyük nokta 12\*20mm / 12\*35mm.
- 3) Ağrısız epilasyon için donmuş buz soğutma safir kristal.
- 4) Almanca'dan ithal edilen yüksek kaliteli altın lazer çubuğu.
- 5) Tedavisi kolay 350g kadar düşük tıbbi sap.



**1 minute**  
and you're done

35mm {

FASTER

#### **Ekran sistemi**

1. 14 inç büyük dokunmatik ekran, insanlaştırılmış tasarlanmış.
2. Erkek/dişi, vücut parçaları, seçenek için 6 cilt tipi.
3. 6 dil sistemi, ana dil ne istersen.
4. Ücretsiz OEM program servisi(logo/sistem...)

lazer çubuğu                      Almanya/ABD ithal, 8 bar, 10 bar, 12 bar, 16 bar

dalga boyu                        755nm 808nm 1064nm/ veya tek 808nm

Enerji                              0-150J/cm<sup>2</sup>

Sıklık                              1-10 hz

Darbe genişliği                40-800ms

Operatif LCD Arayüzü        14.0 TFT Gerçek Renkli LCD dokunmatik ekran

Soğutma sistemi                Yarı iletken soğutma sıcaklığı ayarlanabilir Hava ve Yakın Su Devresi Arıtma kafası



Güç 4000W  
Elektrik kaynağı 220V/50HZ veya 110V/60HZ  
NW / GW 62kg/78kg

**Standardized  
production**



**Professional  
Production R & D  
Sales Department**



**Mass production  
of various styles**



- >>OEM your own machine body.
- >>OEM your own program software.
- >>OEM pretty machine colors.
- >>Print your LOGO on machine body and screen.

## Custom Section

**CASE** dedign



**LOGO** design



**SYSTEM** design



## Sertifika Görüntüleme

