

Exceeding your expectations

The most professional beauty machine customization service

Surrounded by a whole set of services

Making the purchasing experience wonderful



24-Hour online
After-sales service



15 Years Laser Beauty
Device Manufacturer




OEM Factories
Support customization

Satın alma deneyimini harika kıلان bir dizi hizmetle çevrilidir
Beklentilerinizi aşan, en profesyonel güzellik makinesi kişiselleştirme hizmeti

High-Intensity Focused Ultrasound

Anti-Wrinkle & V- shape face rebuilt




Cilt gençleştirme lazer vücut ve yüz zayıflama makinesi cilt gençleştirme sistemi 11D
Odaklanmış Ultrason 11D HIFU
[Ürün Açıklaması](#)

The image features a woman with blonde hair styled in an updo, seen from the side and back. Three ultrasound treatment devices are overlaid on the image, each with a digital touchscreen display. The device in the center shows a 3D human body model. The device on the left shows two 3D human body models. The device on the right shows a 3D human body model. The background is dark.

Macro & Micro High Intensity Focused Ultrasound System

7CARTRIDGES+4 GUN HEADS


1.5mm,2.0mm,3.0mm,4.5mm for face treatment
6.0mm,9mm,13mm for body treatment.




MF2.0MM

Unique ultra-thin probe Clexis patented technology


"Special cartridge for eyes treatment"



Tedavi pozisyonuna odaklanan yüksek enerjili ultrason kullanın, böylece cilt dokusu termal oluşturur ve kolajeni uyarmak için yüksek hızlı sürtünme hücreleri yapar. Bu tür bir ısı etkisi epidermise zarar vermez, çünkü tedavi hızlı ve çevredeki dokuya dokunmadan 0-0,5 saniye içinde tedavi alanına doğrudan erişim sağlar ve doğrudan yüzeysel tendon membran sistemine (SMAS) aktarılabilir, böylece Kas tabakasını çekerken sıkı bir cilt yapılır, ince yüze kadar ilerleyici etki sağlanır.



Body Treatment



• Treatment Effect •



Modeli	7D Terapi Cihazı Odaklı Ultrason
İsim	Yüksek Yoğunluklu Odaklanmış Ultrason

Kollar	Yüz: 1,5 mm, 3,0 mm, 4,5 mm 7D HF: MF2/6/9/13 L4-4,5 L7-1,5 L7-3,0
Enerji çıkışı	0,1J-2,5J (adım başına 0,1J)
Nokta Arasındaki Boşluk	1.0mm-4.0mm
Atış uzunluğu	5mm-25mm
çekim	Her kartuş 300000 atış
Ekran boyutu	15 inç
Gerilim	110V-240V, 50/60Hz



Renkli dokunmatik ekran cildi gençleştirme

1. 15,6 inç büyük dokunmatik ekran, insanlaştırılmış tasarım
2. Erkek/kadın, vücut parçaları, seçenek için 6 cilt tipi.
3. İngilizceana diliniz.
4. Ücretsiz OEM program hizmeti (logo/sistem...)

EXFU Seiko



11D HIFU

Macro & Micro High
Intensity Focused Ultrasound System



SAFE



EFFECTIVE



MULTI-DEPTH



Daha fazla ürün detayına danışmaya hoş geldiniz!