

 **Smayer**

**A new
winner
is born!**



**2021 WINNER
EUROPEAN
PRODUCT
DESIGN
AWARD**

Diyot Lazer Epilasyon Makinesi V28

- 1) daha güçlü, daha hızlı, smarterhair kaldırma
- 2) Yeni 3D Teknoloji 755nm 810nm 1064nm
- 3) Güçlü 800/1000/1200 / 1600Watt,% 40 daha hızlı



Neden tüm g zellik salonları, g zellikler 808nm diyot lazer epilasyon makinesini tercih ediyor?

- A) Daha g venli, cilt ve ter bezleri  zerinde yan etkisi yok, skar yok.
 - B) 755nm 808nm 1064nm, t m cilt tipleri, siyah ten ve ince sa lar i in uygun, her t rl  i in uygun  ekilde kolayca tedavi edilebilir.
 - C) Uzun lazer geni li i, y ksek enerji, sa  folik lleri i in etkili, ısı birikimi, kalıcı epilasyon  retir.
 - D) Hızlı! B y k nokta boyutu 12 * 35mm tedavi hızı, tedavi hızı ve verimlili ini isteyebilir.
 - E) G  l  so utma sistemi, anlık epidermal anestezi yapabilir, hi bir acı  ekemez.
- Kolları hakkında

ağrısız kanıtlanmış güvenlik kalıcı epilasyon.

Buz artı sürekli soğutma sistemi. Tedavi işlemi daha rahattır. 24 saat boyunca sürekli çalışabilir.




Just One minute!
Quick cooling down to **-25°C**



Müşteri geribildirimi

Treatment Comparison



Ekran görüntüsü

1. 14 inç büyük ekran, hızlı dokunuş
2. Erkek ve femal, 6 vücut parçaları, 6 cilt tipi SMART yazılımı ayarlama
3. 6 Dil seçenekleri, ana diliniz eklenebilir
4. Ücretsiz OEM Program Hizmeti (Dil / Logo / Sistem / Renk...)

FREE LOGO SERVICE





14 Years Laser Beauty Decvice Manuafactor

- High Feedback **Top10 Supplier**
- **OEM & ODM SERVICE**



Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya'dan Ar-Ge tasarımı ve geliştirme ekipleri.
Sertifikalı ve test edilmiş olgun üretim hattı ve kalite kontrol ekibi ve standart üretim hattı.
En çok ilgilendiğimiz, yüksek kaliteli ürünler, işbirliğini sürdürmek için standarttır.

Certificate display

Certificate is the best guarantee for you



Ürün parame



Model	Diyet Lazer V28
Lazer tipi	Almanya / ABD ithal, 10bar, 12 bar, 16 bar
Görüntülemek	14 ---- 15.6 inç 4K dokunaklı ekran
Dalga boyu	755nm 808nm 1064nm
Atış	40 milyon çekim
Enerji	10 ~ 150 J / CM2, ayarlanabilir
Sıklık	1-10hz
Soğutma	Tec Hava Su Soğutması
Güç	3500w
Spot boyutu	12 * 20mm / 12 * 35mm seçmek için
Voltaj	110V / 60Hz veya 220V / 50Hz seçmek için
Net ağırlık	95kg
Brüt ağırlık	105kg
Makine boyutu	45 * 52 * 110cm
Kutu boyutu	56 * 70.4 * 125cm

Teslim süresi: Ödeme yapıldıktan sonra 3-7 iş günü

Teslim şekli: hava, DHL, TNT, FEDEX veya Teslimatçı

Teslimattan önce: Video ve resimleri test etme

Teslimattan Sonra Garanti: 2 Yıl, Teklif Kusursuz Satış Sonrası Hizmeti

Packing

safe and thoughtful packaging service



Built-in prevention Collision bubble

Two-year warranty for machine handle as consumable,
one-year warranty.

OEM&ODM service for distributor.

Tight packaging

Training: (Video+Manual+Online Service)
Can Keep You Operate It Easily.



3-5 business days delivery

Professional guide:

24 Hours Professional online customer service,

CONTACT US



In terms of following trade details:

- 1)The shipping cost are based on DHL cost to your country
- 2)Delivery time:3-5 days after receiving payments.
- 3)Payment terms:T/T(bank transfer),Western Union.
- 4)Warranty:2 years for the whole machine
- 5)Warranty Policy:one month guarantee replacement (we bear all shipping cost),2years warranty,lifelong maintenance.
- 6)Packing method: Aluminum box with hard plastic foam.
- 7)Free-training to customers:Free We could offer DVD and User's manual and 10 Hours online service to our customers
- 8)Certifications:CE TUV SFDA ISO 13485
- 9)MOQ:1 UNIT
- 10)The quotation here above is valid within 1 month