

NEW ! Technology



Free to be yourself

1 minute of painless hair removal,
Feeling the comfort and coolness that
has never been seen before.


14-inch screen

2 year warranty + work 24 hours



Diyot lazer epilasyon makinesi Ayrıntılar

- 1.) Tüm cilt tiplerinde güvenli kalıcı epilasyon
- 2.) Ağrısız epilasyon için dondurulmuş buz soğutma safir kristal.



1 minute
and you're done

35mm

FASTER

Diyot lazer epilasyon makinesi kolu gücü

spot boyutu 12 * 20mm, 10 çubuk 1000w / 12 çubuk 1200w.

spot boyutu 12 * 35mm, 16 çubuk 1600w.


Handle Details

Three Wavelengths Work Togher




12*20nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



12*35nm

755nm Laser
808nm Laser
1064nm Laser



One minute cooling -21°C


Best **TEC Cooling** system hair remover laser



***Özel soğutma teknolojisi ile (TEC soğutma)**, cildi soğutun ve cildi incinmekten ve uzanmaktan koruyun

a çok güvenli ve rahat * Kalıcı epilasyon için, tüm cilt renklerine uygundur.

Acısız! en hızlı tüy alma teknolojisi, en popüler! Tüm cilt ve saç tipleri için uygundur.



3 dalga aynı anda aynı tutamaçta çalışır

1000w, 1200w, 1600w sap

Beyaz ten için 755nm (ince, altın rengi saç)

Sarı / nötr cilt için 808nm

Siyah için 1064nm (siyah saç)

Stuit to any color of skin



Application:

Elight for Skin Rejuvenation, Skin Tightening, Wrinkle Removal, Acne Removal, Pigment Removal, Vascular Removal, Breast Lifting, Age Spot Removal etc.

808 Hair Removal treatment pictures



Before and After

Treatment comparison



Screen Image


10.4 inch touch screen easy to operate.



- 1.14 inç büyük dokunmatik ekran, insancillaştırılmış tasarlanmış
2. Erkek / kadın, vücut bölümleri, seçenek için 6 cilt tipi.
3. İngilizce ana diliniz.
4. Ücretsiz OEM program hizmeti (logo / sistem...)

The new **14-inch 4K** screen

Support system customization



Boyut Bilgileri

Öge	Dikey 755nm 808nm 1064nm diyot lazer
Lazer türü	Diyot lazer, 10bars / 12bars / 16bars
Her çubuğun gücü	50h
Görüntüleme sistemi	14 inç gerçek renkli dokunmatik ekran
Dalgaboyu	808nm / 755nm / 1064nm
Spot Boyutu	12 * 20mm ² / 12 * 35mm ²
Lazer kolu ömrü	808nm: En az 10.000.000-40.000.000 çekim
Enerji	10-150 J / cm ² ayarlanabilir (150J / cm ² 'ye kadar isteğe bağlı)
Darbe Süresi	40 ~ 800ms ayarlanabilir
Sıklık	1.0-10 Hz;
Soğutma sistemi	TEC yarı iletken kondansatör hava kapalı su sirkülasyonu
Kolu Gücü	1000 w / 1200 w / 1600 w
Makine Gücü	2000 w
Elektrik kaynağı	220V / 50HZ veya 110V / 60HZ
Kristal sıcaklığı	-10 ~ 3 ° C
Makine sıcaklığı	27 ~ 31 ° C

Güç gereksinimi AC220V / 110V 50 ~ 60Hz
Brüt ağırlık 95kg

Fabrikamız

1. Weifang Sunshinekj electronic Co., Ltd (kısaltma: MLKJ) son derece profesyonel ve tecrübeli Çin'de güzellik ekipmanı üreticisi, güzellik endüstrisinde 13 yıldır

About Us

We Are 13 Years

Professional high-tech beauty equipment manufacturer in China.



Mingliangkj in 2007, Through 13 years ,we have built reliable Production ,Quality Control ,Warehousing and Sale&Service department.

Products around world ,including Europe ,North America, Asia and so on .more than 600 clients in more, than 100 countrys all over the world



NEW





2.Profesyyonel Üretim Ar-Ge Departmanımız var,

Teknik destek sağlayabilir □ 2 yıl garanti

Research and Development

We have professional Production R & D department.
From design research and development to production, every step is strictly checked to ensure product quality.



CAD and PCB drawing



Electrical schematic diagram and preparation procedures



Ammeter test



Install the motherboard



Assemble the hardware



Leave the factory after passing the inspection



Packing And Delivery

1



Print Logo



Check accessories before packing

2



Wiping and Wrapping machine



Rigorous inductive packing

3



Reminder identification



Fast delivery